

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用经过易爆区域认证的Klippon® 控制站进行现场控制：
小型控制和信号装置。
由不锈钢、铝或聚酯制成的接线盒和显示元件经过认证。
您需要控制和保护危险区域中的工作流程。用于现场控制 -
批准的Klippon® 接线盒解决方案带控制和显示元件。

通用订货数据

版本	Klippon 控制站 (控制和信号装置), 控制 / 通信装置, KLIPPON POK 121209 EX 玻纤增强型聚酯与石墨混合物, 钥匙开关, 1 个常闭触点, 1 个常开触点, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
订货号	1537090000
类型	KLIPPON CS POK 121209-2
GTIN (EAN)	4050118341058
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证

IECEX ATEX

ROHS 一致

尺寸和重量

深	90 mm	深度 (英寸)	3.5433 inch
加装组件后的深度	117 mm	高度	122 mm
高度 (英寸)	4.8031 inch	最低安装高度	90 mm
宽度	120 mm	宽度 (英寸)	4.7244 inch
安装尺寸 - 高度	82 mm	安装宽度	106 mm
净重	1035 g		

温度

环境温度	-55 °C...55 °C	工作温度	-55 °C...55 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

接线盒认证号

端子盒认证编号 (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	端子盒认证编号 (INMETRO)	LMP 21.0019X
端子盒认证编号 (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	IECEX 证书号	IECEXITA14.0013X
ATEX 证书号	TUEV14ATEX7606X		

通用信息

接线盒内的1个位置	钥匙开关	触点设计	1 个常闭触点, 1 个常开触点
最大运行电压	400 V	40°C 环境温度下的工作电流, 最大	1.5 mm² - T6 10 A, 1.5 mm² - T5 16 A, 2.5 mm² - T6 16 A
55°C 环境温度下的工作电流, 最大	1.5 mm² - T4 16 A, 1.5 mm² - T5 10 A, 2.5 mm² - T5 16 A	执行器	钥匙开关, 3 个开关位置, I - O - II, (I + II), 锁存, 钥匙可收回
开孔 B 侧	1 x M25	阻燃等级符合 UL 94	V-0
顶盖附件	十字螺钉, 不锈钢制	控制及显示器密封件材料	EPDM
接线盒密封件材料	硅材质 (VMQ)	螺钉扭矩	2.5 Nm
外部接地	应客户要求提供	电缆接头	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
标记	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	最大电缆接头压接面积	17 mm
最小电缆接头压接面积	12 mm	最大压接面积 软导线	2.5 mm²
安装方式	墙体安装	表面处理	未处理的
参考产品	KLIPPON POK 121209 EX	抗冲击力	7 焦耳, 符合 IEC60079-0 标准
温度等级	T4, T5, T6	基础材料	玻纤增强型聚酯与石墨混合物

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	表面处理	未处理的
基础材料	玻纤增强型聚酯与石墨混合物		

常规数据

颜色编码	石墨黑	防护等级	IP54, IP66
比色表 (相似)	RAL 9011		

外壳

基础材料	玻纤增强型聚酯与石墨混合物	开孔 B 侧	1 x M25
------	---------------	--------	---------

标准特征

类型	经防爆认证 (Ex) 的外壳解决方案, 带控制和显示元件	参考产品	KLIPPON POK 121209 EX
----	------------------------------	------	---------------------------------------

分类


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



Klippon CS POK 121209 - 4 - LrBmPrLaBmPr

Actuating and illuminating elements	
B: Button	
I: Illuminated button	
L: Lamp	
o: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
e: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	