

LP 7.62/02/90 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

该印刷线路板接线端子可为 1000 V 应用提供联接，6 mm² 导线截面积，32 A，采用久经验证的压线框联接，间距为 7.50 mm 和 7.62 mm，导线出线方向 90° 和 180°。

通用订货数据

订货号	1517700000
类型	LP 7.62/02/90 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118325195
数量	100 items
包装	盒装

LP 7.62/02/90 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

深	11 mm	深度 (英寸)	0.4331 inch
高度	20.2 mm	高度 (英寸)	0.7953 inch
净重	3.33 g		

温度

最大持续工作温度	100 °C
----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

导线连接方式	压线框联接	安装在印刷线路板上	THT 焊接联接
导线出线方向	90°	间距 P (单位 : mm)	7.62 mm
间距 P (单位 : inch)	0.300 "	回路数	2
插针排数	1	焊脚长度 (l)	3.2 mm
焊针规格	0.75 x 0.9 mm	防护等级	IP20

材料数据

绝缘材料	PA	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	涂层	1-3 µm Ni, 4-6 µm SN
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C

适用导线

单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.5 mm ²	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	6 mm ²
多股硬导线, 最大值 H07V-R	6 mm ²	软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm ²	带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.5 mm ²
最大压接面积 带管状端头, 符合 DIN 46228/ 1	2.5 mm ²		

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1202191
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

LP 7.62/02/90 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	117.00 mm
VPE 宽度	103.00 mm	VPE 高度	65.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

额定电流, 最大回路数 (T _u = 20°C)	32 A	额定电流, 最小回路数 (T _u = 40°C)	32 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	1000 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	500 V
额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	6 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	6 kV


重要注意事项

备注

分类

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

Dimensional drawing



Graph

