

## CLI M 2-4 WS/SW 5 CD


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。是粗导线和粗电缆的理想标记方案。优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm<sup>2</sup> 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

## 通用订货数据

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 版本         | CableLine, 导线及电缆标记号, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">1568300005</a>                        |
| 类型         | CLI M 2-4 WS/SW 5 CD                              |
| GTIN (EAN) | 4032248450794                                     |
| 数量         | 500 items                                         |

## CLI M 2-4 WS/SW 5 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 3 mm    | 深度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 高度 | 4 mm    | 高度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 宽度 | 11.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.4449 inch |
| 净重 | 0.15 g  |         |             |

## 温度

工作温度范围 -30...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 9                                    |
| 打印方向         | 水平                                   |
| 打印类型         | 标准                                   |
| 打印工艺         | 热成型                                  |
| 类型           | CD                                   |
| 宽度           | 11.3 mm                              |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0                                  |
| 最大工作温度       | 80 °C                                |
| 最小工作温度       | -30 °C                               |
| 颜色编码         | 白色                                   |
| 卤素           | 是                                    |
| 基础材料         | PVC, 软的, 无铜                          |
| 打印颜色         | 黑色                                   |
| 打印标志         | 计数                                   |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 卷式                              |
| 推荐使用的工业      | 流程, 机械制造                             |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Reel = Conductor and cable markers |
| 工作温度范围       | -30...80 °C                          |
| 表面印刷         | 5                                    |

## 导线和电缆标记号

|        |              |        |             |
|--------|--------------|--------|-------------|
| 卤素     | 是            | 最大压接面积 | 500 mm²     |
| 最小压接面积 | 16 mm²       | 最大电缆外径 | 317 mm      |
| 最小电缆外径 | 10 mm        | 导线外径   | 10 - 317 mm |
| 导线压接面积 | 16 - 500 mm² |        |             |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



插图类似