CLI M 2-4 BR/WS 1 CD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。 是粗导线和粗电缆的理想标记方案。 优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

通用订货数据

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 棕色
订货号	<u>1568301506</u>
类型	CLI M 2-4 BR/WS 1 CD
GTIN (EAN)	4008190964900
数量	500 items

CLI M 2-4 BR/WS 1 CD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
POLIC			
ROHS	一致		
マサ和重量			
쪼	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
深 高度	4 mm	 高度 (英寸)	0.1575 inch
^{司及}	11.3 mm		0.4449 inch
^{ル皮}	0.15 g	见及(矢寸)	0.4443 111011
· 温度	3		
工作温度范围	-3080 °C		
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
通用数据 ————————————————————————————————————			
 	1		
打印方向	 水平		
T印类型			
打印工艺			
(기대 <u>고</u>	CD		
5空 B度	11.3 mm		
^{见反} 且燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	20°C		
最小工作温度	-30 °C		
领色编码	棕色		
卤素	是		
基础材料	PVC, 软的, 无镉		
丁印颜色	白色		
打印标志	计数		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷式	
佳荐使用的工业	流程, 机械制造		
事种组合对应的标识牌数	1 Reel = Conductor a	nd cable markers	
工作温度范围	-3080 °C		
表面印刷	1		
异线和电缆标记号			
与 <u></u>	B	目上に校子が	500
氢素	是	最大压接面积	500 mm ²
最小压接面积	16 mm²	最大电缆外径	317 mm
最小电缆外径	10 mm		10 - 317 mm
导线压接面积	16 - 500 mm²		
分类			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
_ 1 IIVI 10.0	07.40.04.04	EOLAGO 10.0	27-40-04-01

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

数据信息页

CLI M 2-4 BR/WS 1 CD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-28-11-02

CLI M 2-4 BR/WS 1 CD




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

标记座



- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读



类型	CLI MH 110 HSTR	版本
订货号	0189400000	CableLine, 附件, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190144784	
数量	100 ST	
** #1		ue i
类型	CLI MH 70 HSTR	版本
类型 订货号	0524400000	版本 CableLine, 附件, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, 黑色