

CLI C 2-4 GE/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm² 至最大 70 mm²。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | CableLine, 导线及电缆标记号, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1568261511 |
| 类型 | CLI C 2-4 GE/SW 3 CD |
| GTIN (EAN) | 4008 19005 1105 |
| 数量 | 250 items |

CLI C 2-4 GE/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 8 mm | 深度 (英寸) | 0.315 inch |
| 高度 | 4 mm | 高度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 宽度 | 7 mm | 宽度 (英寸) | 0.2756 inch |
| 净重 | 0.21 g | | |

温度

工作温度范围 -30...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|----|--|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 4 | | |
| 打印方向 | 水平 | | |
| 打印类型 | 标准 | | |
| 打印工艺 | 热成型 | | |
| 类型 | CD | | |
| 宽度 | 7 mm | | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |
| 最大工作温度 | 80 °C | | |
| 最小工作温度 | -30 °C | | |
| 颜色编码 | 黄色 | | |
| 卤素 | 是 | | |
| 最大绝缘直径 | 10 | | |
| 基础材料 | PVC, 软的, 无镉 | | |
| 打印颜色 | 黑色 | | |
| 打印标志 | 计数 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | 卷式 | |
| 推荐使用的工业 | 流程, 机械制造 | | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| 工作温度范围 | -30...80 °C | | |
| 表面印刷 | 3 | | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|--------------------|
| 卤素 | 是 | 最大压接面积 | 16 mm ² |
| 最小压接面积 | 2.5 mm ² | 最大电缆外径 | 10 mm |
| 最小电缆外径 | 4 mm | 导线外径 | 4 - 10 mm |
| 导线压接面积 | 2.5 - 16 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



插图类似