

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







插图类似

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 冷压接, 插针, 镀锡, 最大压接范围:		
	0.35 mm²		
订货号	<u>1604250000</u>		
类型	DFFC 0.22-0.35 SN E		
GTIN (EAN)	4008190042905		
数量	250 items		
产品数据			
包装	盒装		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
.1.300			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	18.8 mm	深度 (英寸)	0.7402 inch
高度	5.7 mm	高度 (英寸)	0.2244 inch
宽度 净重	4.3 mm	宽度 (英寸)	0.1693 inch
<u>· – </u>	0.3 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	一 合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
材料数据			
颜色编码	不	比色表 (相似)	
	 - 铜合金		 铜合金
插针材料		触点材料	
插针镀层	镀锡	最低存放温度.	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		
适用导线	_	_	
压接范围,最小	0.22 mm ²	压接范围,最大	0.35 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 24	导线最大压接面积 AWG	AWG 22
多股硬导线,最小值 H07V-R	0.25 mm ²	多股硬导线,最大值 H07V-R	0.35 mm ²
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K	0.25 mm ²	软导线,最大压接面积 H05(07) V-K	0.35 mm ²
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1, 最小	0 mm²	最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1	0 mm²
包装			
A sh	△ ₩	VOS K E	07.00
包装	盒装	VPE 长度	97.00 mm
VPE 宽度	89.00 mm	VPE 高度	40.00 mm
额定数据符合 IEC 标准			
依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定冲击电压(过压等级Ⅲ/污染等级2)	0 kV
瞬时耐电流	3 x 1s , 120 A	一般之外面毛压(足压等级111/71术等级2)	O RV
	0 X 13, 120 X		
重要注意事项			
IPC 标准的符合性	满足 IPC-A-610 "等级 2"。其	J的标准进行开发、生产和交付,符合数据; 他针对产品的权利主张可以应要求进行评估	5 。
	 Long term storage of the p 70%, 36 months 	oroduct with average temperature of 50 °C	and maximum humidity
分类			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943 EC002943	ETIM 7.0	EC002943 EC002943
ETIM 10.0	EC002943 EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92

编制日期 05.11.2025 07:34:57 MEZ

数据信息页

DFFC 0.22-0.35 SN E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-46-04-03	ECLASS 12.0	27-46-04-03
ECLASS 13.0	27-46-04-03	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

Dimensional drawing





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

... 用于魏德米勒DFF和ZRV端头



用于压接/冲压插针的压接工具

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。

通用订货数据

类型 HTF DFF 订货号 9014140000

4008190297305

数量 1 ST 版本

压接工具, 端头的压接工具, 0.22mm², 2.5mm², B-Crimp

辅助工具

GTIN (EAN)



更为智能。更为高效。更为快速。

辅助工具简化连接组件的连接和配置过程:

- 用于带 IDC 触点(BL-IDC 型)的插座连接器的装配块可 用于切换杠杆压机等机器。所有导体同时连接。
- 解锁和拆卸工具释放压接接插件(BLC 和 BLAC 型)中 的压接触点
- 操作杆打开插接式拉紧弹簧连接器上的单个夹接点 实现更好、更快速的工作进度

结果:高效、专业的工作进度。

通用订货数据

类型 DFFC EW2 订货号 1803790000 GTIN (EAN)

4032248259311

10 ST 数量

版本

PCB plug-in connector

编制日期 05.11.2025 07:34:57 MEZ

5 目录日期 / 图纸