
TM-I 15 MC NE BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	TM-I, 插入式标记号, 1 - 22 mm, 15 x 4 mm, 蓝色			
订货号	<u>1609981693</u>			
类型	TM-I 15 MC NE BL			
GTIN (EAN)	4008190367831			
数量	400 items			

TM-I 15 MC NE BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
くり作手手				
深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch	
· 高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch	
5.5 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [4 mm		0.1575 inch	
争重	0.26 g			
温度				
L作温度范围	-40100 °C			
环保产品合规			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
I PIW HH PI 790				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
产品碳足迹	从摇篮到大门		kg CO2 eq.	
通用数据 通用数据				
材料颜色(阻抗编码)	6			
每个弧形的数量	80			
丁印类型	空白			
意度	4 mm			
且燃等级符合 UL 94	V-2			
最大工作温度 	100 °C			
最小工作温度	-40 °C			
预色编码	蓝色			
·····································	 不			
基础材料	 聚酰胺 66			
打印标志	<u>空</u> 白			
每个包装单元的标记号数量	サイン 供电形式 MultiCard			
推荐使用的工业	交通 , 机械制造			
适用的打印机 适用的打印机		MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
<u>皇//1977年//1</u> 每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Insert markers			
工作温度范围	-40100 °C			
导线和电缆标记号				
卤素	不	最大电缆外径	22 mm	
最小电缆外径	1 mm	导线外径	1 - 22 mm	
分类				
-TIM 4 0 0	50004500	ETIM 4.7. C	- 222.	
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
CLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02			

目录日期/图纸 2

数据信息页

图纸

TM-I 15 MC NE BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

