数据信息页

# CLI M 2-40Q SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。 是粗导线和粗电缆的理想标记方案。 优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸， 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | CableLine, 导线及电缆标记号, 10 - 317 mm, 4 x 11.4 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1634790000 |
| 类型 | CLI M 2-40Q SDR SG |
| GTIN (EAN) | 4032248313235 |
| 数量 | 100 items |

# 数据信息页

## CLI M 2-40Q SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 3 mm | 深度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 高度 | 4 mm | 高度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 宽度 | 11.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.4488 inch |
| 净重 | 0.75 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -30…80 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 通用数据

| | |
|---|---|
| 打印类型 | 客户定制 |
| 打印工艺 | 喷墨 |
| 类型 | 圈 |
| 宽度 | 11.4 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 最小工作温度 | -30 °C |
| 颜色编码 | 黄色 |
| 卤素 | 是 |
| 基础材料 | PVC, 软的, 无镉 |
| 打印颜色 | 黑色 |
| 打印标志 | 客户定制 |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 元件部分 |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| 工作温度范围 | -30…80 °C |
| 表面印刷 | 定制标记号 |

### 导线和电缆标记号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 卤素 | 是 | 最大压接面积 | 500 mm² |
| 最小压接面积 | 16 mm² | 最大电缆外径 | 317 mm |
| 最小电缆外径 | 10 mm | 导线外径 | 10 - 317 mm |
| 导线压接面积 | 16 - 500 mm² | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# CLI M 2-40Ω SDR SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸



插图类似