

ZTA 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 附件, 测试用适配器, 11 A           |
| 订货号        | <a href="#">1688110000</a> |
| 类型         | ZTA 4                      |
| GTIN (EAN) | 4008190855666              |
| 数量         | 25 items                   |

## ZTA 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 68.8 mm | 深度 (英寸) | 2.7087 inch |
| 高度 | 31 mm   | 高度 (英寸) | 1.2205 inch |
| 宽度 | 5.1 mm  | 宽度 (英寸) | 0.2008 inch |
| 净重 | 6.8 g   |         |             |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 100 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 带锁销 | 是 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                                       |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 连接方向                                  | 水平进线                | 最大拧紧力矩                                | 0.3 Nm              |
| 最小拧紧力矩                                | 0.3 Nm              | 剥线长度                                  | 10 mm               |
| 联接类型                                  | 插拔联接                | 联接点数量                                 | 1                   |
| 压接范围, 最大                              | 1.5 mm <sup>2</sup> | 压接范围, 最小                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 最大压接面积 软导线                            | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小多股导线接线截面积                           | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股线, 最大                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.5 mm <sup>2</sup> |                                       |                     |

## 大小

|               |         |             |       |
|---------------|---------|-------------|-------|
| 间距 P (单位: mm) | 5.10 mm | 高度, 与 TS 35 | 69 mm |
|---------------|---------|-------------|-------|

## 材料参数

|              |        |      |    |
|--------------|--------|------|----|
| 基础材料         | 聚酰胺 66 | 颜色编码 | 黑色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2    |      |    |

## 系统特征值

|    |      |         |   |
|----|------|---------|---|
| 类型 | 用于端子 | 电位数量    | 1 |
| 层数 | 1    | 每层压接点数量 | 1 |

## 通用的

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 1 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## ZTA 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 额定数据

|                          |                     |                      |        |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 额定横截面                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | 额定电压                 | 250 V  |
| 额定直流电压                   | 250 V               | 额定电流                 | 11 A   |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.83 mΩ             | 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.56 W |

### 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002555    | ETIM 9.0    | EC002555    |
| ETIM 10.0   | EC002555    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-04 |             |             |