

产品图片



插图类似

小端子也拥有巨大应用潜力。

用于直接在连接处进行高效电位分配：

- 绝缘梳形导轨
- 提供最标准的极数
- 易于缩短

只需缩小尺寸以匹配极数，并在单个工作程序中与导体连接。

用于改装或有意减少 PCB 上的热负荷。

通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 附件, 横联, 回路数: 1
订货号	1650330000
类型	QB 16/10.16
GTIN (EAN)	4008190297381
数量	20 items
产品数据	
包装	盒装

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	15.5 mm	高度 (英寸)	0.6102 inch
宽度	154.5 mm	宽度 (英寸)	6.0827 inch
净重	6.55 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

间距 P (单位: mm)	5.08 mm	间距 P (单位: inch)	0.200 "
回路数	1	插针排数	1
L1 (inch)	0.200 "	防护等级	IP20

材料数据

触点材料	铜合金	最低存放温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

适用导线

参考文本	根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)
------	--------------------------------------

包装

包装	盒装	VPE 长度	161.00 mm
VPE 宽度	124.00 mm	VPE 高度	12.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984
----------	------------------------

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性: 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		