

BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



压线框接线插头， 间距3.50 mm。带标记位置， 可使用编码销。

通用订货数据

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 1.5 mm², 盒装       |
| 订货号        | <a href="#">1687940000</a>                                              |
| 类型         | BL 3.50/08/180LH SN BK BX                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190853495                                                           |
| 数量         | 48 items                                                                |
| 产品数据       | IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14 |
| 包装         | 盒装                                                                      |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 29.5 mm | 深度 (英寸) | 1.1614 inch |
| 高度 | 14.9 mm | 高度 (英寸) | 0.5866 inch |
| 宽度 | 34.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.3583 inch |
| 净重 | 8.46 g  |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0,367 kg CO2 eq.    |

## 系统参数

|                       |                             |      |    |         |
|-----------------------|-----------------------------|------|----|---------|
| 产品系列                  | OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 |      |    |         |
| 联接类型                  | 现场接线                        |      |    |         |
| 导线连接方式                | 压线框联接                       |      |    |         |
| 间距 P（单位：mm）           | 3.50 mm                     |      |    |         |
| 间距 P（单位：inch）         | 0.138 "                     |      |    |         |
| 导线出线方向                | 180°                        |      |    |         |
| 回路数                   | 8                           |      |    |         |
| L1（mm）                | 24.50 mm                    |      |    |         |
| L1（inch）              | 0.965 "                     |      |    |         |
| 层数                    | 1                           |      |    |         |
| 插针排数                  | 1                           |      |    |         |
| 额定横截面                 | 1.5 mm²                     |      |    |         |
| 防触电保护（按照DIN VDE57106） | 手指安全保护                      |      |    |         |
| 防触电保护（按照DIN VDE 0470） | IP 20 已插入/ IP 10 未插入        |      |    |         |
| 防护等级                  | IP20, 安装完毕后                 |      |    |         |
| 通道电阻                  | ≤5 mΩ                       |      |    |         |
| 可编码                   | 是                           |      |    |         |
| 剥线长度                  | 6 mm                        |      |    |         |
| 压接螺钉                  | M 2                         |      |    |         |
| 直杆螺丝刀口尺寸              | 0.4 x 2.5                   |      |    |         |
| 相关标准                  | DIN 5264                    |      |    |         |
| 插拔次数                  | 25                          |      |    |         |
| 插拔力 / 回路, 最大          | 7 N                         |      |    |         |
| 拉力 / 回路, 最大           | 5 N                         |      |    |         |
| 拧紧扭矩                  | 扭矩类型                        | 导线连接 |    |         |
|                       | 使用信息                        | 扭紧力矩 | 最小 | 0.2 Nm  |
|                       |                             |      | 最大 | 0.25 Nm |

## 材料数据

|          |          |       |      |
|----------|----------|-------|------|
| 绝缘材料     | PBT      | 颜色编码  | 黑色   |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | 绝缘材料组 | IIIa |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                |        |                      |                            |
|----------------|--------|----------------------|----------------------------|
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 200  | Moisture Level (MSL) |                            |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0    | 触点材料                 | 铜合金                        |
| 插针镀层           | 镀锡     | 插头触点叠层结构             | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度         | -40 °C | 最高存放温度               | 70 °C                      |
| 最低操作温度         | -50 °C | 最高操作温度               | 100 °C                     |
| 最小安装温度         | -30 °C | 最大安装温度范围             | 100 °C                     |

## 适用导线

|                               |                                        |         |                              |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------|
| 压接范围, 最小                      | 0.08 mm²                               |         |                              |
| 压接范围, 最大                      | 1.5 mm²                                |         |                              |
| 导线最小压接面积 AWG                  | AWG 28                                 |         |                              |
| 导线最大压接面积 AWG                  | AWG 14                                 |         |                              |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U        | 0.2 mm²                                |         |                              |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 1.5 mm²                                |         |                              |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm²                                |         |                              |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 1.5 mm²                                |         |                              |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm²                                |         |                              |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1.5 mm²                                |         |                              |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.2 mm²                                |         |                              |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 1.5 mm²                                |         |                              |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.4 mm x 1.5 mm                        |         |                              |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积                               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                                        | 标称      | 0.5 mm²                      |
|                               | 管状端头                                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>   |
|                               |                                        | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/6</a>       |
|                               | 导线连接 截面积                               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                                        | 标称      | 0.75 mm²                     |
|                               | 管状端头                                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/12 W</a>   |
|                               |                                        | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/6</a>      |
|                               | 导线连接 截面积                               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                                        | 标称      | 1 mm²                        |
|                               | 管状端头                                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/12 GE</a>   |
|                               |                                        | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/6</a>       |
|                               | 导线连接 截面积                               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                                        | 标称      | 0.25 mm²                     |
|                               | 管状端头                                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.25/10 HBL</a> |
|                               |                                        | 剥线长度    | 标称 5 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.25/5</a>      |
|                               | 导线连接 截面积                               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                                        | 标称      | 0.34 mm²                     |
|                               | 管状端头                                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.34/10 TK</a>  |
| 参考文本                          | 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 |         |                              |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |        |                    |        |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V  | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 10 A   | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 28 | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 14 |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | UR                | UR 证书号                 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 10 A              | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 28            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 14 |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 350.00 mm |
| VPE 宽度 | 135.00 mm | VPE 高度 | 26.00 mm  |

## 类型测试

|               |      |                                                                        |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 测试标识的耐久性      | 标准   | DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96           |
|               | 测试   | 原产地标志, 类型鉴别, 批准标识 SEV, 批准标识 CSA                                        |
|               | 评价   | 可用                                                                     |
|               | 测试   | 耐久性                                                                    |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
| 测试: 误用 (不可互换) | 标准   | DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 第 7 部分章节 5 / 05.94  |
|               | 测试   | 电码单元旋转 180°                                                            |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
| 测试 可夹紧 截面积    | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.99 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 实心 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 28/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 28/19                                                   |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 16/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 16/19                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
| 导体损坏和意外松动测试   | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00                                          |
|               | 要求   | 0.2 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 28/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 28/19                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | 0.3 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 2 × AWG 24/1                                                |
|               |      | 导体类型和导线截面积 2 × AWG 24/19 线端箍                                           |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | 0.4 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 16/7                                                    |
|               | 评价   | 传递                                                                     |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|      |      |                               |
|------|------|-------------------------------|
| 拉出测试 | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00 |
|      | 要求   | ≥5 N                          |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 28/1           |
|      |      | 导体类型和导线截面积 AWG 28/19          |
|      | 评价   | 传递                            |
|      | 要求   | ≥10 N                         |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 2 × AWG 24/1       |
|      |      | 导体类型和导线截面积 2 × AWG 24/19 线端箍  |
|      | 评价   | 传递                            |
|      | 要求   | ≥40 N                         |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U1.5          |
|      |      | 导体类型和导线截面积 H05V-K1.5          |
|      |      | 导体类型和导线截面积 AWG 16/7           |
|      | 评价   | 传递                            |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 17 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 12 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 14.5 A        |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 10 A                   | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 320 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 160 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 160 V         |
| 额定冲击电压 (过电压等级II/污染等级2)  | 320 V                  | 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2) | 160 V         |
| 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3) | 160 V                  | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 100 A |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## 图纸


## 产品图片




## Dimensional drawing




## Graph




## Graph



## Graph



## Graph



## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 线夹



针对频繁负载变化：接插件的“拖车耦合”。  
应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：  
只需夹在插头上即可


- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。  
用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

## 通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | BL 3.50 ZE03 BK BX         | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1627820000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190202552              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BL 3.50 ZE08 BK BX         | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1627830000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190202576              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BL 3.50 ZE03 OR BX         | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1629680000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190202569              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BL 3.50 ZE08 OR BX         | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1629690000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190202583              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米  
勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BL SL 3.5 KO OR            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1693430000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |

## 附件

## 盖板



有效保护、优化人体工程学和封闭式设计：  
从已连接导体的应力消除到视觉/接触保护和拆卸辅助：可选的改装罩执行机械、视觉和触觉功能。  
两个半壳牢固地扣在一起，完全包围插头并提供以下功能：


- 扎带或集成电缆夹提供应力消除。
- 用 Dekafix 标签或粘贴条标记
- 并排安装，不损失极数或偏移间距
- 兼容：适用于带或不带法兰或固定角件的插头
- 灵活：根据尺寸，提供 1-3 个不同方向的电缆出口

魏德米u勒罩能够实现更高的稳定性、更好的识别效果、完全兼容性和多功能性。  
结果：在任何应用中都能实现最大的可靠性和用户友好性。

## 通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | BL 3.50 AH08 BK BX         | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1745630000</a> | PCB 接插件, 附件, 盖板, 黑色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190985196              |                             |
| 数量         | 10 ST                      |                             |

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米u勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BL SL 3.5 KO SW            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1610100000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 3.50/90F




插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/90F 3.2SN GY... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1619910000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190149178              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 卵石灰, 盒装                         |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |

## SLD 3.50/90




双排针插座，适用于波峰焊，3.50 mm 间距。版本可选择开口型、闭口型或法兰型。反向插头上有空间供标记和编码使用。采用纸板盒包装

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50/16/90 3.2SN OR... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1633410000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190257866              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |

## SLD 3.50/90G



双排针插座，适用于波峰焊，3.50 mm 间距。版本可选择开口型、闭口型或法兰型。反向插头上有空间供标记和编码使用。采用纸板盒包装

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50/16/90G 3.2SN O... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1633640000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190258092              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                        |
| 数量         | 20 ST                      |                                                     |


## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SLD 3.50/90F




双排针插座，适用于波峰焊，3.50 mm 间距。版本可选择开口型、闭口型或法兰型。反向插头上有空间供标记和编码使用。采用纸板盒包装

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50/16/90F 3.2SN O... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1633870000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190258320              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |

## SLD 3.50/90G




双排针插座，适用于波峰焊，3.50 mm 间距。版本可选择开口型、闭口型或法兰型。反向插头上有空间供标记和编码使用。采用纸板盒包装

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50/16/90G 4.5SN B... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1634330000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190258788              |                                                                                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                                  |

## SLD 3.50V/180



双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50V/16/180 3.2SN ... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1641010000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190279417              |                                                                                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                                                                  |


## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SLD 3.50V/180G




双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50V/16/180G 3.2SN... | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1641140000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4008190279547              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装             |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |

## SLD 3.50V/180F




双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50 V/16/180F 3.2 ... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1641270000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 180°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190279677              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |

## SLD 3.50V/180G



双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50V/16/180G 4.5SN... | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1641760000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4008190280178              | 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装             |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |


## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SLD 3.50V/90




双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50V/16/90 3.2SN O... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1642120000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190280628              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                        |
| 数量         | 20 ST                      |                                                     |

## SLD 3.50V/90G




双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50V/16/90G 3.2SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1642270000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190280796              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                        |
| 数量         | 20 ST                      |                                                     |
| 类型         | SLD 3.50V/16/90G 4.5SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1642890000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190281489              | 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                        |
| 数量         | 20 ST                      |                                                     |

## SL 3.50/135F



插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/135F 3.2SN O... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1643390000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190282158              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 48 ST                      |                                                      |

## SL 3.50/90



插座, 适应波峰焊工艺, 3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/90 3.2SN BK ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1678850000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190467685              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                         |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |

## SL-SMT 3.5/180G Box



耐高温排针, 3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体: 封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm, 适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm, 针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180G 1.5... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1753042001</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248130948              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 3.5/180G Tape



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180G 1.5... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1753044001</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248135646              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 265 ST                     |                                                   |

## SL-SMT 3.5/90G Box



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90G 1.5S... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1761602001</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248136096              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 3.5/90G Tape



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90G 1.5S... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1761604001</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248136049              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape               |
| 数量         | 385 ST                     |                                                   |


## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 3.50/90 Tape




耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90 1.5SN... | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1761834001</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248136148              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 385 ST                     |                                                  |

## SL 3.50/90




插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/90 3.2SN OR ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1597270000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190042431              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                         |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |

## SL 3.50/180G



插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/180G 3.2SN O... | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1604530000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190090975              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                                       |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/180G 4.5SN O... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1604680000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190059026              |                                                                                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                  |

## SL 3.50/180




插座, 适应波峰焊工艺, 3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/180 3.2SN OR... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1604830000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190170684              |                                                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                 |
| 类型         | SL 3.50/08/180 4.5 SN O... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1604980000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190158316              |                                                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                 |

## SL 3.50/90G



插座, 适应波峰焊工艺, 3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/90G 3.2SN OR... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1605130000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190172022              |                                                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                 |


## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 3.50/90F




- 插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距
- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
  - 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
  - 采用纸板盒包装 (BX)
  - 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/90F 3.2SN OR... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1607100000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190157661              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |

## SL 3.50/180G




- 插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距
- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
  - 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
  - 采用纸板盒包装 (BX)
  - 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/180G 3.2SN D... | 版本                                                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1607410000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190091385              |                                                                                    |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                    |

## SL 3.50/180F



- 插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距
- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
  - 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
  - 采用纸板盒包装 (BX)
  - 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/180F 3.2SN O... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1607560000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190025151              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 3.50/90G




插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/90G 4.5SN BK... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1614180000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190020828              | 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                       |
| 数量         | 50 ST                      |                                                    |

## SL 3.50/90F




插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/90F 4.5 SN B... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1614200000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190021030              | 长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                          |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |

## SL 3.50/180G



插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/180G 4.5SN B... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1614250000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190021702              | 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                        |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 3.50/180F




插座，适应波峰焊工艺，3.50 mm 间距

- 拔插方向可与印刷电路板平行(90°)、垂直180°或斜角(135°)
- 绝缘件类型: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒包装 (BX)
- 可对插座进行编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 3.50/08/180F 4.5 SN ... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1614270000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190021788              | 长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |

## SL-SMT 3.5/180G Box



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体: 封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm, 适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm, 针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180G 3.2... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1842380000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248353736              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 3.5/90G Box



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体: 封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm, 适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm, 针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90G 3.2S... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1841690000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248353040              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-THR 3.5/135F




耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/135F 3.2... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1003570000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248700196              | 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 48 ST                      |                                                 |

## SLD 3.50V/90F



双层交错排针插座，适用于波峰焊，3.50mm 间距。可选用闭口型和法兰型版本。反向插头上有空间供标记和编码使用。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 3.50 V/16/90F 3.2 S... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1642400000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 16, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4008190280925              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |

## SL-SMT 3.5/180F Box



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180F 1.5... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1761022001</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248131594              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 48 ST                      |                                                 |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180F 1.5... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1761024001</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248135851              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape            |
| 数量         | 265 ST                     |                                                 |

## SL-SMT 3.5/90F Box




耐高温排针, 3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体: 封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm, 适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm, 针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90F 1.5S... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1762062001</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248132478              | 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                         |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |

## SL-SMT 3.50/90F Tape



耐高温排针, 3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体: 封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm, 适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm, 针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90F 1.5S... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1762064001</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248136247              | 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape                       |
| 数量         | 385 ST                     |                                                      |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 3.5/90F Box



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90F 3.2S... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1842140000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, 90° |
| GTIN (EAN) | 4032248353491              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                        |
| 数量         | 48 ST                      |                                                     |

## SL-SMT 3.5/180F Box




耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180F 3.2... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1842830000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248354191              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 48 ST                      |                                                 |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90LF 3.2... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1841920000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248353279              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 48 ST                      |                                                   |

## BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 3.5/90LF Tape



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1805370000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248269723              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape               |
| 数量         | 385 ST                     |                                                   |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1805000000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248268900              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 48 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 3.5/180LF Tape



耐高温排针，3.5 mm 间距。

- 插入方向与 PCB 平行 (90°)、垂直 (180°) 或倾斜 (135°)
- 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
- 针对 SMT 工艺进行了优化
- 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
- 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
- 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
- 排针可编码

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180LF 1...  | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1805290000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248269556              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 265 ST                     |                                                   |


BL 3.50/08/180LH SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 3.5/180LF Box



- 耐高温排针，3.5 mm 间距。
- 插入方向与 PCB 平行（90°）、垂直（180°）或倾斜（135°）
  - 外壳变体：封闭侧 (G)、螺纹法兰 (F)、焊接法兰 (LF) 或卡扣式焊接法兰 (RF)
  - 针对 SMT 工艺进行了优化
  - 插针长度 3.2 mm，适用于所有焊接方法
  - 插针长度 1.5 mm，针对回流焊方法优化
  - 盒式包装 (BX) 或卷带包装 (RL)
  - 排针可编码

通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180LF 1.... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1804760000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248268542              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 48 ST                      |                                                   |
| 类型         | SL-SMT 3.50/08/180LF 3.... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1842600000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248353965              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 48 ST                      |                                                   |