

TM 3/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似



TM 标记套不含卤素，并且不含有害材料。该标记套适合于插入 TM-H 12 或 TM-H 18。应用广泛，适合电缆和线路。在交通行业中得到广泛认可和应用。窄型设计确保能安全固定在导线上。

- 不含卤素窄型设计确保能安全固定在导线上。
-
- TMX 18 可采用电缆扎带固定（宽度 3.6mm）

通用订货数据

版本	TM, 套筒 x 8.1 mm, 聚乙烯胺 LD, 颜色编码: 透明, 导线外径: 4 - 6.5 mm
订货号	1719820000
类型	TM 3/12 HF/HB
GTIN (EAN)	4008190353179
数量	500 items

TM 3/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	9.3 mm	深度 (英寸)	0.3661 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	8.1 mm	宽度 (英寸)	0.3189 inch
净重	0.22 g		

温度

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.002 kg CO2 eq.

通用数据

打印类型	空白	宽度	8.1 mm
阻燃等级符合 UL 94	HB	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	透明
卤素	不	基础材料	聚乙烯胺 LD
推荐使用的工业	交通, 机械制造	工作温度范围	-40...80 °C

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	6 mm ²
最小压接面积	2.5 mm ²	最大电缆外径	6.5 mm
最小电缆外径	4 mm	导线外径	4 - 6.5 mm
导线压接面积	2.5 - 6 mm ²		


分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

TM 3/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**定制印刷**

TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
 - 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
 - 可以与标记套和标签一起使用。
 - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC SDR	版本
订货号	1718420000	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 根据客户需求
GTIN (EAN)	4008190348991	
数量	64 ST	