

## ZQV 2.5N/6 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | W系列, 横联, 24 A              |
| 订货号        | <a href="#">1693840000</a> |
| 类型         | ZQV 2.5N/6 GE              |
| GTIN (EAN) | 4008190883676              |
| 数量         | 20 items                   |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                   |
| 有效期        | 2021-12-31T00:00:00+01:00  |
| 替代产品       | <a href="#">ZQV 2.5N/6</a> |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 23 mm   | 深度 (英寸) | 0.9055 inch |
| 高度 | 29.3 mm | 高度 (英寸) | 1.1535 inch |
| 宽度 | 2.8 mm  | 宽度 (英寸) | 0.1102 inch |
| 净重 | 4 g     |         |             |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60            | 最大持续工作温度 | 130           |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 固定类型 | 已插入的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版  | 是    |      |      |

## 大小

|               |         |
|---------------|---------|
| 间距 P (单位: mm) | 5.10 mm |
|---------------|---------|

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 黄色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

|    |      |
|----|------|
| 类型 | 用于端子 |
|----|------|

## 通用的

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 6 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## 额定数据

|      |      |
|------|------|
| 额定电流 | 24 A |
|------|------|

## 重要注意事项

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品信息 | 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V 出厂时超过 10 极的横向连接均带有裸露切割边缘。 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 分类

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000489 | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |

ECLASS 15.0

27-25-03-03