

CLI M 2-4 GE/SW Ö MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。是粗导线和粗电缆的理想标记方案。优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

通用订货数据

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 黄色
订货号	1733651695
类型	CLI M 2-4 GE/SW Ö MP
GTIN (EAN)	4032248450985
数量	100 items

CLI M 2-4 GE/SW Ö MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
宽度	11.3 mm	宽度 (英寸)	0.4449 inch
净重	0.13 g		

温度

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色（阻抗编码）	4	
打印方向	水平	
打印类型	标准	
打印工艺	热成型	
类型	MultiPack	
宽度	11.3 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-30 °C	
颜色编码	黄色	
卤素	是	
基础材料	PVC, 软的, 无铜	
打印颜色	黑色	
打印标志	大写字母	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	元件部分
推荐使用的工业	流程, 机械制造	
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Conductor and cable markers	
工作温度范围	-30...80 °C	
表面印刷	Ö	

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	500 mm²
最小压接面积	16 mm²	最大电缆外径	317 mm
最小电缆外径	10 mm	导线外径	10 - 317 mm
导线压接面积	16 - 500 mm²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



插图类似