

## SFC 1/12 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Clip集两个优点于一身：独特的卡环结构提供了闭口式标记号的可靠性，而安装起来如开口式标记号一样容易。紧扣的卡环确保了即使在导线安装后，也可快速方便地安装标记号。SlimFix Clip 适合于外径到 5 mm 的导线和电缆。较大的打印面积——最长 30 mm，允许打印较长的字符。材料不含卤素，阻燃等级 V2。

优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：V2
- 无需工具，可以快速安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
- 可提供高度为 12 mm、21 mm 和 30 mm 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 版本         | SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1747320004</a>                          |
| 类型         | SFC 1/12 MC NE GE                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190995508                                       |
| 数量         | 200 items                                           |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 7 mm   | 深度 (英寸) | 0.2756 inch |
| 高度 | 12 mm  | 高度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 宽度 | 5.8 mm | 宽度 (英寸) | 0.2283 inch |
| 净重 | 0.47 g |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 0.003 kg CO2 eq. |

## 通用数据

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料颜色（阻抗编码）   | 4                                                                                           |
| 打印类型         | 空白                                                                                          |
| 宽度           | 5.8 mm                                                                                      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2                                                                                         |
| 最大工作温度       | 100 °C                                                                                      |
| 最小工作温度       | -40 °C                                                                                      |
| 颜色编码         | 黄色                                                                                          |
| 卤素           | 不                                                                                           |
| 基础材料         | 聚酰胺 66                                                                                      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式MultiCard                                                                               |
| 标记区域大小       | 12 x 4.1 mm                                                                                 |
| 推荐使用的工业      | 机械制造                                                                                        |
| 适用的打印机       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |
| 工作温度范围       | -40...100 °C                                                                                |

## 导线和电缆标记号

|        |                            |        |                     |
|--------|----------------------------|--------|---------------------|
| 卤素     | 不                          | 最大压接面积 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 0.75 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 3.5 mm              |
| 最小电缆外径 | 2 mm                       | 导线外径   | 2 - 3.5 mm          |
| 导线压接面积 | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

