### TM 6/12 HF/HB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









TM 标记套不含卤素,并且不含有害材料。 该标记套适合于插入 TM-I 12 或 TM-I 18。 应用广泛,适合电缆和线路。 在交通行业中得到广泛认可和应用。 窄型设计确保能安全固定在导线上。

- 不含卤素窄型设计确保能安全固定在导线上。
- .
- TMX 18 可采用电缆扎带固定(宽度 3.6mm)

#### 通用订货数据

版本	TM, 套筒 x 22.2 mm, 聚乙烯胺 LD, 颜色编码: 透明, 导线外径: 15 - 24 mm
订货号	<u>1719880000</u>
类型	TM 6/12 HF/HB
GTIN (EAN)	4008190353230
数量	200 items

## TM 6/12 HF/HB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
POLIC	Th-			
ROHS	一致 ————			
尺寸和重量				
<del>"</del>	23.6 mm	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	0.9291 inch	
<u>~</u> 高度	12 mm	 高度 (英寸)	0.4724 inch	
<u> </u>	22.2 mm	宽度 (英寸)	0.874 inch	
<u> </u>	0.58 g		0.07.1	
<u>-                                      </u>			<del></del>	
温度				
工作温度范围	-4080 °C			
	-4080 C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态				
NOTIS ロが小心 REACH SVHC				
REACH SVHC 产品碳足迹				
一口峽足型		0.003 kg CO2 eq.		
通用数据				
打印类型	空白	宽度	22.2 mm	
1150天皇 阻燃等级符合 UL 94	<u> </u>		80 °C	
最小工作温度	-40 °C			
划素	 不			
母素 生荐使用的工业		工作温度范围	-4080 °C	
导线和电缆标记号	712 / 1/0 PM P32			
<b>计线相电缆</b> 你吃亏				
	不	最大压接面积	150 mm²	
最小压接面积	35 mm <sup>2</sup>	 最大电缆外径	24 mm	
最小电缆外径	15 mm	 导线外径	15 - 24 mm	
异线压接面积	35 - 150 mm²			
分类	'		'	
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02			

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### TM 6/12 HF/HB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 定制印刷



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

类型 TM-l 12 MC SDR 订货号 <u>1718420000</u> GTIN (EAN) 4008190348991 数量 64 ST 版本

TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 根据客户需求