

## WAP WDK1.5/R3.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 版本         | 用于端子的端板, 深褐, 高度: 47 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无 |
| 订货号        | <a href="#">1754200000</a>                             |
| 类型         | WAP WDK1.5/R3.5                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248022410                                          |
| 数量         | 20 items                                               |

## WAP WDK1.5/R3.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 32.35 mm | 深度 (英寸) | 1.2736 inch |
| 高度 | 47 mm    | 高度 (英寸) | 1.8504 inch |
| 宽度 | 1.5 mm   | 宽度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 净重 | 1.94 g   |         |             |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...75 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 120 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0,022 kg CO2 eq.    |

## 其它技术参数

|     |   |      |               |
|-----|---|------|---------------|
| 可卡装 | 无 | 安装指导 | 直通 (套管), 直接安装 |
|-----|---|------|---------------|

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

|    |    |
|----|----|
| 类型 | 侧板 |
|----|----|

## 通用的

|      |               |
|------|---------------|
| 安装指导 | 直通 (套管), 直接安装 |
|------|---------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |