

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### 通用订货数据

版本	设备标记号, 附件 x 8 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 自 我粘贴的
订货号	<u>1720600000</u>
类型	SCHS2 K
GTIN (EAN)	4008190362270
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
	<u></u>		
尺寸和重量			<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	1000 mm		39.37 inch
宽度	8 mm		0.315 inch
<del>冷</del> 重	29 g		
温度			'
工作温度范围	-2080 °C		
环保产品合规			'
RoHS 合规状态	合规,无例外		
ROHS 言规状念 REACH SVHC		·注物质 (SVHC)	
		(大工777)以(GVIIO)	
通用数据			
粘胶剂	双面胶		
材料颜色(阻抗编码)	0 自我粘贴的		
类型			
宽度 阻燃等级符合 UL 94	8 mm V-0		
祖然等级付合 OL 94 最大工作温度	 80 °C		
取人工作温度 最小工作温度	-20 °C		
取小工作温度			
<u> </u>	<sub>杰巴</sub> 不		
<sup>凶系</sup> 基础材料	PVC		
<sup>委讪约科</sup> 每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
每个包表单儿的你吃亏效量 每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessorie		l .
母种组合对应的你点样数 工作温度范围	-2080 °C	20	
工作温度范围 应用/制造商			
	ロガルと		
设备标记号			
卤素	不		
分类			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0  ECLASS 10.0	27-40-06-29
LULTUU U. I		_	
FCLASS 11 O	27-28-11-∩4	FCLASS 17 O	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04 27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04 27-28-11-04

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### **SCHS2 K**

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

### 通用订货数据

类型 ESG 8/17 SCHS MC NE WS

1720610000

4008190362287

200 ST 数量

ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

### 定制印刷

GTIN (EAN)

订货号



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送-个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

### 通用订货数据

类型 ESG 8/17 SCHS MC SDR

订货号 1766640000 GTIN (EAN)

4032248065530

ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式

### 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件 和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清 晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定 制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们 标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

GTIN (EAN)

### 通用订货数据

DEK 5/5 MC NE WS 订货号

1609801044

4008190397111

1000 ST

Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位:mm): 5.00

Weidmueller, 白色

### Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件 和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清 晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定 制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们 标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

### 通用订货数据

类型 DEK 5/5 PLUS MC NE WS

订货号 1854490000 GTIN (EAN)

4032248393596

1000 ST

Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位:mm): 5.00

Weidmueller, 白色

### 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的 系统兼容性,它们也同样适合I系列、Z系列产品。宽敞 的打印面积可以用来打印较长的字符,或者分成几行来打

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机 进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制 作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

### 通用订货数据

GTIN (EAN)	4032248631605	Allen-Bradley, 白色
订货号	<u>1951870000</u>	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller,
类型	WS 8/5 PLUS MC NE WS	版本
数量	720 ST	
GTIN (EAN)	4008190279103	Allen-Bradley, 白色
订货号	<u>1640740000</u>	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller,
类型	WS 8/5 MC NE WS	版本



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **DEK 5/5**



MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材 料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌 的表面具有弹性,易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带 延伸,适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要,尤其 是在使用较长的接线端子时。另一优势:表面材料的印刷 效果出色,保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固,印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料,易于安装
- 标签区域大,优化清晰度独立于生产厂家,因此具备高度的灵活性

### 通用订货数据

<b>奕型</b>	DEK 5/5 MM WS	版本
订货号	2007110000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118391862	
数量	800 ST	
类型	DEK 5/5 MM BP WS	版本
订货号	<u>2619770000</u>	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118626315	
数量	10000 ST	

### WS 8/5



MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材 料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌 的表面具有弹性,易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带 延伸,适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要,尤其 是在使用较长的接线端子时。另一优势:表面材料的印刷效果出色,保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固, 印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料,易于安装
- 标签区域大,优化清晰度
- 独立于生产厂家, 因此具备高度的灵活性

### 通用订货数据

类型	WS 8/5 MM WS	版本
订货号	2007150000	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392029	
数量	800 ST	
类型	WS 8/5 MM BP WS	版本
类型 订货号	WS 8/5 MM BP WS 2619810000	版本 WS, 端子标记, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色
	· ·	