### **CLI TM 20-33**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。 是粗导线和粗电缆的理想标记方案。 优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

#### 通用订货数据

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 10 - 317 mm, 33 x 11.3 mm, 透明
订货号	<u>1763280000</u>
类型	CLI TM 20-33
GTIN (EAN)	4032248050246
数量	100 items

## **CLI TM 20-33**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批 ROHS  尺寸和重量  深 高度 宽度  净重	一致 5 mm 33 mm				
尺寸和重量 深 高度 宽度	5 mm				
<u>深</u> 高度 宽度					
深 高度 宽度					
	33 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch		
宽度		高度 (英寸)	1.2992 inch		
	11.3 mm	宽度 (英寸)	0.4449 inch		
	0.62 g				
温度					
工作温度范围	-3060 °C				
环保产品合规					
D.U.C. <b>人</b> 切华 <del>大</del>	ᄼᄳᅟᅮᄳᄱ				
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
通用数据					
打印类型	空白				
宽度	11.3 mm				
阻燃等级符合 UL 94	V-0				
最大工作温度	°C 06				
最小工作温度	-30 ℃				
<b>颜色编码</b>	透明				
	 是				
基础材料	PVC				
每个包装单元的标记号数量	供电形式	元件部分			
推荐使用的工业	流程, 机械制造				
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Conductor and cable markers				
工作温度范围	-3060 °C				
导线和电缆标记号					
卤素	是	最大压接面积	500 mm²		
<sup>公宗</sup> 最小压接面积	16 mm²		317 mm		
最小电缆外径	10 mm	 导线外径	10 - 317 mm		
导线压接面积	16 - 500 mm²	334711			
分类					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0  ECLASS 14.0	27-28-11-02		
ECLASS 15.0	27-28-11-02		27 20-11-02		

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

#### **CLI TM 20-33**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

类型 ESG 9/17 K MC NE WS

订货号 1674760000

GTIN (EAN) 4008190447649

数量 200 ST

版本

ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的