



插图类似

THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 33.9 mm, 白色
订货号	1774380000
类型	THM WO 17.8/34 WS
GTIN (EAN)	4032248148561
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	17.8 mm	高度 (英寸)	0.7008 inch
宽度	33.9 mm	宽度 (英寸)	1.3346 inch
净重	388 g		

温度

工作温度范围	-40...150 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据


粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	
材料颜色 (阻抗编码)	9	
打印类型	空白	
类型	自我粘贴的	
宽度	33.9 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	150 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
卤素	不	
基础材料	聚酯纤维胶片	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签
标记区域大小	13 x 17.8 mm	
认证符合 UL 969	是	
适用的打印机	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers	
工作温度范围	-40...150 °C	
每卷数量	3000	

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	35 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	6.7 mm
最小电缆外径	4.4 mm	文字区域宽度	13 mm
文字区域高度	17.8 mm	导线外径	4.4 - 6.7 mm
导线压接面积	0.75 - 35 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	