

ZQV 1.5N/R3.5/3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 附件, 横联, 17.5 A             |
| 订货号        | <a href="#">1754220000</a> |
| 类型         | ZQV 1.5N/R3.5/3 GE         |
| GTIN (EAN) | 4032248065608              |
| 数量         | 50 items                   |

## ZQV 1.5N/R3.5/3 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 12.15 mm | 深度 (英寸) | 0.4783 inch |
| 高度 | 9.6 mm   | 高度 (英寸) | 0.378 inch  |
| 宽度 | 2.4 mm   | 宽度 (英寸) | 0.0945 inch |
| 净重 | 0.55 g   |         |             |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...75 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 120 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 固定类型 | 已插入的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版  | 是    |      |      |

## 大小

间距 P (单位: mm) 3.50 mm

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 黄色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

类型 用于端子

## 通用的

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 3 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## 额定数据

|      |       |      |        |
|------|-------|------|--------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 17.5 A |
|------|-------|------|--------|

## 重要注意事项

产品信息 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |