## 数据信息页


### WTW WF8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

#### 通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 隔板, 深褐, 3 mm
订货号	<u>1780900000</u>
类型	WTW WF8
GTIN (EAN)	4032248219384
数量	20 items

#### WTW WF8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批					
MAMID 认证	c <b>FL</b> *us				
ROHS					
UL File Number Search					
cURus 证书号	E60693				
尺寸和重量	1				
7 5 1112			,		
深	66.95 mm	深度 (英寸)	2.6358 inch		
	109.8 mm	 高度 (英寸)	4.3228 inch		
宽度	3 mm		0.1181 inch		
安装宽度	2 mm	净重	9.5 g		
温度					
	0.5.00 =====	TOTAL SERVICE	<b>5</b> 00 110		
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C		
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C		
环保产品合规					
- 110 A 150 N -	A.10. T.10.1				
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC		不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数					
可卡装	无	安装指导	直接安装		
	儿	又衣拍守	且按父表		
材料参数					
基础材料	Wemid		 深褐		
型燃等级符合 UL 94	V-O		//N/19		
	·				
<b>永</b> 須付征阻			<u> </u>		
<del>△</del> 通用的					
шлну	<u> </u>				
安装指导	直接安装				
额定数据 (UL)					
cURus 证书号	E60693				
分类					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01		
ECLASS 15.0	27-25-03-01		27 20 00 01		

目录日期/图纸 2