

**CLI TM 20-33****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连，并用电缆扎带固定。是粗导线和粗电缆的理想标记方案。优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸，适用于所有直径大于 16 mm<sup>2</sup> 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

**通用订货数据**

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 10 - 317 mm, 33 x 11.3 mm, 透明
订货号	<a href="#">1763280000</a>
类型	CLI TM 20-33
GTIN (EAN)	4032248050246
数量	100 items

**CLI TM 20-33**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	33 mm	高度 (英寸)	1.2992 inch
宽度	11.3 mm	宽度 (英寸)	0.4449 inch
净重	0.62 g		

**温度**

工作温度范围	-30...60 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

打印类型	空白		
宽度	11.3 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	60 °C		
最小工作温度	-30 °C		
颜色编码	透明		
卤素	是		
基础材料	PVC		
每个包装单元的标记号数量	1	供电形式	元件部分
推荐使用的工业	流程, 机械制造		
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Conductor and cable markers		
工作温度范围	-30...60 °C		

**导线和电缆标记号**

卤素	是	最大压接面积	500 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	16 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	317 mm
最小电缆外径	10 mm	导线外径	10 - 317 mm
导线压接面积	16 - 500 mm <sup>2</sup>		


**分类**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**CLI TM 20-33**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 9/17 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1674760000</a>	ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4008190447649	
数量	200 ST	