

## VT SFX 9/24 MC SDR V0


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

SlimFix X 是无卤素并节约空间的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。SlimFix 是已经被认可的应用于交通行业的标记号。使用 SF 工具，非常小的导线也很容易安装。

- 采用无卤材料
  - 在交通等行业被认可和信任的标记号
  - 如果导线截面积超过 16.0 mm<sup>2</sup>，必须用电缆扎带固定
  - 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：
- 请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 版本         | SlimFix X, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, 根据客户需求 |
| 订货号        | <a href="#">1789300000</a>                         |
| 类型         | VT SFX 9/24 MC SDR V0                              |
| GTIN (EAN) | 4032248209095                                      |
| 数量         | 32 items                                           |

## VT SFX 9/24 MC SDR V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 0.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0197 inch |
| 高度 | 24 mm  | 高度 (英寸) | 0.9449 inch |
| 宽度 | 15 mm  | 宽度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 净重 | 0.56 g |         |             |

## 温度

工作温度范围 -50...120 °C

## 环保产品合规

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                  |  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                  |  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 0.007 kg CO2 eq. |  |

## 通用数据

|              |                                                                                             |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 打印类型         | 客户定制                                                                                        |           |
| 打印工艺         | MC-激光                                                                                       |           |
| 类型           | 采用电缆扎带进行固定                                                                                  |           |
| 宽度           | 15 mm                                                                                       |           |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0                                                                                         |           |
| 最大工作温度       | 120 °C                                                                                      |           |
| 最小工作温度       | -50 °C                                                                                      |           |
| 颜色编码         | 根据客户需求                                                                                      |           |
| 卤素           | 不                                                                                           |           |
| 基础材料         | 聚酰胺 66                                                                                      |           |
| 打印颜色         | 黑色                                                                                          |           |
| 打印标志         | 需要 M-Print PRO 文件                                                                           |           |
| 建议标签         | 颜色基于客户的要求 (请发送 M-Print PRO 文件)                                                              |           |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                                                                                        | MultiCard |
| 标记区域大小       | 23.9 x 9 mm                                                                                 |           |
| 适用的打印机       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |           |
| 工作温度范围       | -50... 120 °C                                                                               |           |

## 导线和电缆标记号

|        |              |        |           |
|--------|--------------|--------|-----------|
| 卤素     | 不            | 最大压接面积 | 500 mm²   |
| 最小压接面积 | 16 mm²       | 最大电缆外径 | 40 mm     |
| 最小电缆外径 | 7 mm         | 导线外径   | 7 - 40 mm |
| 导线压接面积 | 16 - 500 mm² |        |           |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |