

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



采用 DLA 和 DLI 螺栓连接技术的接线端子为信号接线提供紧凑的解决方案。通过横向连接通道可简单可靠地实现电位分配。为满足信号可视化需求，我们提供带 LED 显示的型号版本，并可选配 PE 连接。

通用订货数据

版本	传感器/执行器端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm ² , 24 A, 30 V, 联接点数量: 4, 层数: 3, TS 35
订货号	1783970000
类型	DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB
GTIN (EAN)	4032248212606
数量	50 items

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

深	48.5 mm	深度 (英寸)	1.9094 inch
深度 (含 DIN 导轨)	49 mm	高度	66 mm
高度 (英寸)	2.5984 inch	宽度	6.1 mm
宽度 (英寸)	0.2402 inch	净重	10.65 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	右方	相同端子的数量	1
防爆版	不	安装方式	直接卡在导轨上
电子元件	发光二极管绿色		

可压接导线 (其它联接)

软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状 2.5 mm²
端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3
导线最大压接面积 AWG	AWG 12
连接方向	水平进线
最大拧紧力矩	0.6 Nm
最小拧紧力矩	0.4 Nm
剥线长度	7 mm
联接类型 2	螺钉联接
联接类型	螺钉联接
联接点数量	4
压接范围, 最大	4 mm ²
压接范围, 最小	0.13 mm ²
压接螺钉	M 2.5
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm
导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	0.13 mm ²
头 DIN 46228/4, 最小	

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 2.5 mm²

头 DIN 46228/1, 最大

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.13 mm²

头 DIN 46228/1, 最小

最大压接面积 软导线 4 mm²

最小多股导线接线截面积 0.13 mm²

接线截面积, 多股线, 最大 4 mm²

接线截面积, 多股线, 最小 0.13 mm²

DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 1

导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 4 mm²

导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 0.13 mm²

接线截面积, 多股细导线, 最小 0.13 mm²

可压接导线

联接技术规范	螺钉联接
导线连接 截面积	型号 硬导线, H05(07) V-U
	最小 0.5 mm ²
	最大 4 mm ²
	标称 2.5 mm ²
管状端头	剥线长度
	最小 7 mm
	最大 7 mm
	标称 7 mm
	扭紧力矩
	最小 0.4 Nm
	最大 0.6 Nm
联接技术规范	螺钉联接
导线连接 截面积	型号 多股导线的 H07 V-R
	最小 1.5 mm ²
	最大 4 mm ²
	标称 2.5 mm ²
管状端头	剥线长度
	最小 7 mm
	最大 7 mm
	标称 7 mm
	扭紧力矩
	最小 0.4 Nm
	最大 0.6 Nm
联接技术规范	螺钉联接
导线连接 截面积	型号 软导线, H05(07) V-K
	最小 0.5 mm ²
	最大 4 mm ²
	标称 2.5 mm ²
管状端头	剥线长度
	最小 7 mm
	最大 7 mm
	标称 7 mm
	扭紧力矩
	最小 0.4 Nm
	最大 0.6 Nm

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	螺钉连接, 带 LED, 单侧开放	必须的端板	是
电位数量	2	层数	3
每层压接点数量	1	每层电位点数量	1
层, 内部桥接	无	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 12	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
标准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	2.5 mm ²	额定电压	30 V
额定直流电压	30 V	额定电流	24 A
最大电流	24 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ	额定浪涌电压	0.8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W	污染等级	3

额定数据 (CSA)

导线最大压接面积(CSA)	12 AWG	电压大小 C (CSA)	30 V
电流 大小 C (CSA)	10 A	CSA 认证号	12400-134
电压大小 B (CSA)	30 V	电流 大小 B (CSA)	10 A
电压大小 D (CSA)	30 V	电流 大小 D (CSA)	10 A
最小导线横截面积 (CSA)	26 AWG		


额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	26 AWG
UR 证书号	E60693	最小导线尺寸 现场接线 (UR)	22 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG		

分类

ETIM 8.0	EC000900	ETIM 9.0	EC000900
ETIM 10.0	EC000900	ECLASS 14.0	27-25-01-12
ECLASS 15.0	27-25-01-12		

图纸



DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	Q 2 DLI	版本
订货号	1312500000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 6.10, 绝缘: 无, 宽度: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4008190039837	
数量	50 ST	
类型	Q 3 DLI	版本
订货号	1312600000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 6.10, 绝缘: 无, 宽度: 17.2 mm
GTIN (EAN)	4008190024604	
数量	50 ST	
类型	Q 4 DLI	版本
订货号	1312700000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 6.10, 绝缘: 无, 宽度: 23.3 mm
GTIN (EAN)	4008190162122	
数量	50 ST	
类型	Q 10 DLI	版本
订货号	1313100000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) : 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 59.9 mm
GTIN (EAN)	4008190167622	
数量	20 ST	
类型	Q 20 DLI	版本
订货号	1399800000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位 : mm) : 5.00, 绝缘: 无, 宽度: 120.9 mm
GTIN (EAN)	4008190070670	
数量	20 ST	
类型	QL 2 DLI	版本
订货号	0297200000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 灰色, 20 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 6.10, 绝缘: 无, 宽度: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4008190057176	
数量	100 ST	
类型	VQB 1.5/50 BL	版本
订货号	1633280000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257743	
数量	5 ST	
类型	VQB 1.5/50 RT	版本
订货号	1633290000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 红色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257750	
数量	5 ST	
类型	VQB 1.5/50 SW	版本
订货号	1635120000	横联件 (端子) , 螺钉固定的, 黑色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 : mm) : 6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190262761	
数量	5 ST	

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	HP 4 ADP3	版本
订货号	0485860000	端子用端板及隔板, 米色, 高度: 82 mm, 宽度: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190151096	
数量	20 ST	

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离, 提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面, 防止接触带电部件, 同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配, 有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	TSCH 1	版本
订货号	0319160000	小隔板 (端子), PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
数量	100 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35	版本
订货号	0383560000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 4.2/4/2.8	版本
订货号	1345800000	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 4 mm, 高度: 4 mm, 深: 4.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190070403	回路数: 1, 青铜材质
数量	100 ST	

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	ADP 3/HP3 1M	版本
订货号	0485400000	SAK系列, 盖板剖面, 透明, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190023928	
数量	20 M	

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	DEK 5/6 MC SDR	版本
订货号	1609830000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmüller, 根据客户需求
数量	200 ST	

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。
使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/6 MC NE WS	版本
订货号	1609820000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmüller, 白色
数量	1000 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起, 并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP DLI2.5 DB	版本
订货号	1783550000	用于端子的端板, 深褐, 高度: 65.65 mm, 宽度: 1.5 mm, V-O, Wemid, 可
GTIN (EAN)	4032248189847	卡装: 是
数量	20 ST	