

LMZF 5/6/135 3.5SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



该紧凑型接线端子的压接面积为 2.5mm²。

采用进线方向为 135° 的弹片联接，间距范围为 5.00 - 5.08 mm（1个产品 = 2 种间距）。

额定值：

- 在 40°C / 630V (IEC) 时为 24A或 300V (UL) 时为 15A
- 压接范围为 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 阻燃等级 UL 94: V0

优点：

- 耐高温：采用 Wemid 高性能绝缘材料，可长期承受 120°C 高温
- 可灵活调整：可以在从 5.00 到 5.08 mm (0.200 inch) 范围内调整间距
- 操作方便：可选配杠杆，可轻松打开连接点

通用订货数据

版本	PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 弹片联接, 压接范围, 最大: 2.5 mm ² , 盒装
订货号	1811880000
类型	LMZF 5/6/135 3.5SW
GTIN (EAN)	4032248291052
数量	100 items
产品数据	IEC: 630 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
包装	盒装

LMZF 5/6/135 3.5SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

深	14.5 mm	深度 (英寸)	0.5709 inch
高度	16.4 mm	高度 (英寸)	0.6457 inch
最低安装高度	12.9 mm	宽度	32.5 mm
宽度 (英寸)	1.2795 inch	净重	7.77 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列	OMNIMATE 信号 - LMZF 系列	导线连接方式	弹片联接
安装在印刷电路板上	THT 焊接联接	导线出线方向	135°
间距 P (单位: mm)	5.00 mm	间距 P (单位: inch)	0.197 "
回路数	6	插针排数	1
由客户装配	无	层数	1
每排最大邻近回路数	48	焊脚长度 (l)	3.5 mm
焊针规格	0.8 x 0.8mm	焊接孔直径 (D)	1.3 mm
焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	每回路的焊脚数目	2
直杆螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5	相关标准	DIN 5264-A
剥线长度	6 mm	L1 (mm)	25.00 mm
L1 (inch)	0.984 "	防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20
防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	手指安全保护	防护等级	IP20

材料数据

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	I
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	涂层	4-10 µm SN
镀锡类型	亚光	焊接连接的焊层结构	4...6 µm Sn / 5...8 µm
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C

适用导线

压接范围, 最小	0.13 mm ²
压接范围, 最大	2.5 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26
导线最大压接面积 AWG	AWG 14
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.13 mm ²
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	2.5 mm ²

LMZF 5/6/135 3.5SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K 0.13 mm²软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K 2.5 mm²最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 0.25 mm²最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 1.5 mm²带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小 0.25 mm²最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1 1.5 mm²

可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.5 mm ²
管状端头	剥线长度	标称	8 mm
		推荐的管状端头	H0.5/12 OR
		剥线长度	6 mm
		推荐的管状端头	H0.5/6
导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	0.75 mm ²
管状端头	剥线长度	标称	8 mm
		推荐的管状端头	H0.75/12 W
		剥线长度	6 mm
		推荐的管状端头	H0.75/6
导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	1 mm ²
管状端头	剥线长度	标称	8 mm
		推荐的管状端头	H1.0/12 GE
		剥线长度	6 mm
		推荐的管状端头	H1.0/6
导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	0.25 mm ²
管状端头	剥线长度	标称	8 mm
		推荐的管状端头	H0.25/10 HBL
		剥线长度	5 mm
		推荐的管状端头	H0.25/5
导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	0.34 mm ²
管状端头	剥线长度	标称	8 mm
		推荐的管状端头	H0.34/10 TK

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	10 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 26	导线最大压接面积, AWG	AWG 14

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	15 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	导线最大压接面积, AWG	AWG 14
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

LMZF 5/6/135 3.5SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

包装

包装	盒装	VPE 长度	278.00 mm
VPE 宽度	153.00 mm	VPE 高度	58.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	24 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	24 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	24 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	24 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	630 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V
额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	4 kV		

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。		
备注	- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 - P on drawing = pitch - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months		

分类

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


LMZF 5/6/135 3.5SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

产品图片



Dimensional drawing



Graph

