

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



KSW 标记条用于标记多回路的 PCB 端子和接插件。可以由用户自己打印，可以自由选择不同间距。

- 防磨花标记号
- 标记条宽度为2.5mm或4mm
- 只需贴上即完成操作
- 理想的粘贴
- 不含 PVC

通用订货数据

版本	KSW, 端子标记, 4 x, 间距 P (单位 : mm) : 4.00 Weidmueller, 白色
订货号	1812670000
类型	KSW 4.0 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296071
数量	50 M

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
长度	50000 mm	长度 (英寸)	1968.5 inch
净重	18.3 g		

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯	材料颜色 (阻抗编码)	9
打印方向	水平和垂直的	每个弧形的数量	20
打印类型	空白	类型	自我粘贴的
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	不
长度	50000 mm	基础材料	聚酯纤维, 无PVC
打印标志	无	适用的打印机	
工作温度范围	-40...150 °C	应用/制造商	Weidmueller
表面印刷	空白		

设备标记号

卤素 不

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

