


## 产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

## 通用订货数据

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 版本         | 直通型接线端子, 螺钉联接, 红色, 16 mm², 76 A, 1000 V, 联接点数量: 2 |
| 订货号        | <a href="#">1833400000</a>                        |
| 类型         | WDU 16 RT                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248570706                                     |
| 数量         | 50 items                                          |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |
| cURusEX 证书号           | E184763               |

## 尺寸和重量

|               |             |         |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深             | 62.5 mm     | 深度 (英寸) | 2.4606 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 63 mm       | 高度      | 60 mm       |
| 高度 (英寸)       | 2.3622 inch | 宽度      | 11.9 mm     |
| 宽度 (英寸)       | 0.4685 inch | 净重      | 30.7 g      |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -60 °C...85 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0,241 kg CO2 eq.    |

## 额定数据IECEX/ATEX

|                   |                  |                     |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ATEX 证书号          | DEMKO14ATEX1338U | IECEX 证书号           | IECEXULD14.0005U |
| 最大电压 (欧洲防爆标准ATEX) | 690 V            | 电流 (ATEX)           | 76 A             |
| 导线最大压接面积(ATEX)    | 16 mm²           | 最大电压 (国际电工委员会IECEX) | 690 V            |
| 电流 (IECEX)        | 76 A             | 导线最大压接面积 (IECEX)    | 16 mm²           |
| EN 60079-7 标识     | Ex eb II C Gb    | Ex 2014/34/EU 标签    | II 2 G D         |

## 其它技术参数

|      |         |     |   |
|------|---------|-----|---|
| 开放端  | 右方      | 防爆版 | 是 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |     |   |

## 可压接导线 (其它联接)

|             |      |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
|-------------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                    |    |
|--------------------|----|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | B7 |
|--------------------|----|

## 技术数据


|                                       |                      |      |                     |
|---------------------------------------|----------------------|------|---------------------|
| 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 4                |      |                     |
| 连接方向                                  | 水平进线                 |      |                     |
| 最大拧紧力矩                                | 4 Nm                 |      |                     |
| 最小拧紧力矩                                | 3 Nm                 |      |                     |
| 剥线长度                                  | 16 mm                |      |                     |
| 联接类型                                  | 螺钉联接                 |      |                     |
| 联接点数量                                 | 2                    |      |                     |
| 压接范围, 最大                              | 25 mm <sup>2</sup>   |      |                     |
| 压接范围, 最小                              | 0.82 mm <sup>2</sup> |      |                     |
| 压接螺钉                                  | M 5                  |      |                     |
| 螺丝刀口尺寸                                | 1.0 x 5.5 mm         |      |                     |
| 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 18               |      |                     |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 16 mm <sup>2</sup>   |      |                     |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.82 mm <sup>2</sup> |      |                     |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 16 mm <sup>2</sup>   |      |                     |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.82 mm <sup>2</sup> |      |                     |
| 最大压接面积 软导线                            | 25 mm <sup>2</sup>   |      |                     |
| 最小多股导线接线截面积                           | 0.82 mm <sup>2</sup> |      |                     |
| 接线截面积, 多股线, 最大                        | 25 mm <sup>2</sup>   |      |                     |
| 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.82 mm <sup>2</sup> |      |                     |
| 双线管状端头 最大导线横截面                        | 10 mm <sup>2</sup>   |      |                     |
| 双线管状端头 最小导线横截面                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  |      |                     |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 16 mm <sup>2</sup>   |      |                     |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.82 mm <sup>2</sup> |      |                     |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.82 mm <sup>2</sup> |      |                     |
| 可压接导线                                 |                      |      |                     |
|                                       | 联接技术规范               | 螺钉联接 |                     |
|                                       | 导线连接 截面积             | 型号   | 硬导线, H05(07) V-U    |
|                                       |                      | 最小   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                       |                      | 最大   | 16 mm <sup>2</sup>  |
|                                       |                      | 标称   | 16 mm <sup>2</sup>  |
|                                       | 管状端头                 | 剥线长度 | 最小 16 mm            |
|                                       |                      |      | 最大 16 mm            |
|                                       |                      |      | 标称 16 mm            |
|                                       |                      | 扭紧力矩 | 最小 3 Nm             |
|                                       |                      |      | 最大 4 Nm             |
|                                       | 联接技术规范               | 螺钉联接 |                     |
|                                       | 导线连接 截面积             | 型号   | 多股导线的 H07 V-R       |
|                                       |                      | 最小   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                       |                      | 最大   | 25 mm <sup>2</sup>  |
|                                       |                      | 标称   | 16 mm <sup>2</sup>  |
|                                       | 管状端头                 | 剥线长度 | 最小 16 mm            |
|                                       |                      |      | 最大 16 mm            |
|                                       |                      |      | 标称 16 mm            |
|                                       |                      | 扭紧力矩 | 最小 3 Nm             |
|                                       |                      |      | 最大 4 Nm             |
|                                       | 联接技术规范               | 螺钉联接 |                     |
|                                       | 导线连接 截面积             | 型号   | 软导线, H05(07) V-K    |
|                                       |                      | 最小   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                       |                      | 最大   | 25 mm <sup>2</sup>  |
|                                       |                      | 标称   | 16 mm <sup>2</sup>  |
|                                       | 管状端头                 | 剥线长度 | 最小 16 mm            |
|                                       |                      |      | 最大 16 mm            |
|                                       |                      |      | 标称 16 mm            |
|                                       |                      | 扭紧力矩 | 最小 3 Nm             |

## 技术数据

|                                   |  |                        |                                   |                     |
|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                   |  | 最大                     |                                   | 4 Nm                |
| 大小                                |  |                        |                                   |                     |
| 静差 TS 35                          |  | 32 mm                  |                                   |                     |
| 材料参数                              |  |                        |                                   |                     |
| 基础材料                              |  | Wemid                  | 颜色编码                              | 红色                  |
| 阻燃等级符合 UL 94                      |  | V-0                    |                                   |                     |
| 系统特征值                             |  |                        |                                   |                     |
| 类型                                |  | 螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放  | 必须的端板                             | 是                   |
| 电位数量                              |  | 1                      | 层数                                | 1                   |
| 每层压接点数量                           |  | 2                      | 每层电位点数量                           | 1                   |
| 层, 内部桥接                           |  | 无                      | PE联接                              | 无                   |
| 安装导轨已装备                           |  | TS 35                  | N功能                               | 无                   |
| PE 功能                             |  | 无                      | PEN功能                             | 是                   |
| 通用的                               |  |                        |                                   |                     |
| 导线最大压接面积 AWG 标准                   |  | AWG 4<br>IEC 60947-7-1 | 导线最小压接面积 AWG 安装导轨已装备              | AWG 18<br>TS 35     |
| 额定数据                              |  |                        |                                   |                     |
| 额定横截面                             |  | 16 mm <sup>2</sup>     | 额定电压                              | 1000 V              |
| 额定直流电压                            |  | 1000 V                 | 额定电流                              | 76 A                |
| 最大电流                              |  | 101 A                  | 标准                                | IEC 60947-7-1       |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准          |  | 0.42 mΩ                | 额定浪涌电压                            | 8 kV                |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x              |  | 2.43 W                 | 污染等级                              | 3                   |
| 额定数据 (CSA)                        |  |                        |                                   |                     |
| 导线最大压接面积(CSA)                     |  | 6 AWG                  | 电压大小 C (CSA)                      | 600 V               |
| 电流 大小 C (CSA)                     |  | 85 A                   | CSA 认证号                           | 200039-1057876      |
| 最小导线横截面积 (CSA)                    |  | 18 AWG                 |                                   |                     |
| 额定数据 (UL)                         |  |                        |                                   |                     |
| 最大导线尺寸 工厂接线 (UR)                  |  | 4 AWG                  | 电流 大小 C (UR)                      | 85 A                |
| 电压大小 C (UR)                       |  | 600 V                  | 最小导线尺寸 工厂接线 (UR)                  | 18 AWG              |
| UR 证书号                            |  | E60693                 | 最小导线尺寸 现场接线 (UR)                  | 18 AWG              |
| 最大导线尺寸 现场接线 (UR)                  |  | 4 AWG                  |                                   |                     |
| 分类                                |  |                        |                                   |                     |
| ETIM 8.0                          |  | EC000897               | ETIM 9.0                          | EC000897            |
| ETIM 10.0                         |  | EC000897               | ECLASS 14.0                       | 27-25-01-01         |
| ECLASS 15.0                       |  | 27-25-01-01            |                                   |                     |
| 可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)   |  |                        |                                   |                     |
| 最大压接面积 硬导线 (双线)                   |  | 6 mm <sup>2</sup>      | 最小压接面积 硬导线 (双线)                   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 |  | 6 mm <sup>2</sup>      | 最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm <sup>2</sup> |


技术数据

|                  |                   |                  |                     |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 多股软导线的最大压接面积（双线） | 6 mm <sup>2</sup> | 多股软导线的最小压接面积（双线） | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 多股导线的最大压接面积（双线）  | 6 mm <sup>2</sup> | 多股导线的最小压接面积（双线）  | 1.5 mm <sup>2</sup> |



## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 类型         | WQV 16/2                   | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">1053260000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，101 A，回路数：2，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190036553              | mm）：11.90，绝缘：是，宽度：10.4 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |                                        |
| 类型         | WQV 16/3                   | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">1055160000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，101 A，回路数：3，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190149888              | mm）：11.90，绝缘：是，宽度：10.4 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |                                        |
| 类型         | WQV 16/4                   | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">1055260000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，101 A，回路数：4，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190037000              | mm）：11.90，绝缘：是，宽度：10.4 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |                                        |
| 类型         | WQV 16/10                  | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">1053360000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，101 A，回路数：10，间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190010836              | mm）：11.90，绝缘：是，宽度：10.4 mm              |
| 数量         | 10 ST                      |                                        |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1050100000</a> | 端子用端板及隔板，深褐，高度：56 mm，宽度：1.5 mm，V-0，Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              |                                          |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |
| 类型         | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1050180000</a> | 端子用端板及隔板，蓝色，高度：56 mm，宽度：1.5 mm，V-0，Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190013899              |                                          |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |

## WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | WEW 35/1                   | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1059000000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                               |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。


## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, 白色                                       |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                       |
| 类型         | WS 12/5 MC NE WS           | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">1609860000</a> | WS, 端子标记, 12 x 5 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481              | Allen-Bradley, 白色                                     |
| 数量         | 720 ST                     |                                                       |



## 附件

## SchT 标记座类型



SCHT 5 S 成组记座可以直接卡在 TS32 安装导轨（G 型轨）或 TS35 安装导轨（U 型轨）上。您无需考虑接线端子型号，即可对端子条进行成组标记。  
 SchT 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。  
 SchT 7 是折页式成组标记座，可以装插入式标签，对于压线框端子而言，使用非常容易。  
 SchT 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。  
 有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | SCHT 7                     | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, 端子标记, 39.3 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, 白色                                |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |

## ZGB 翻转式成组标记座



ZGB 15 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 15 插入式标签。  
 ZGB 30 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 7 插入式标签。  
 有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | ZGB 15                     | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1636530000</a> | 端子标记号, 端子标记, 15 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 20 ST                      |                                               |
| 类型         | ZGB 30                     | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1611930000</a> | 端子标记号, 端子标记, 32 x 7 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 20 ST                      |                                               |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | WTW EN                     | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1058800000</a> | 隔板（端子），深褐，高度: 86 mm, 宽度: 3 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |                                           |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | STB 16/D7/4/M4 SAK35       | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">0140200000</a> | SAK系列, 插座 |
| GTIN (EAN) | 4008190134884              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 附件

## WS 12/5



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。


## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 类型         | WS 12/5 MM WS              | 版本                                   |
| 订货号        | <a href="#">2007190000</a> | WS, 端子标记, 12 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392036              |                                      |
| 数量         | 800 ST                     |                                      |

## 带闪电标志




WAD 标记号适合于 W 系列接线端子以及固定块 WEW 35/2 和 ZEW 35/2。可以提供空白标记号、按客户要求打印以及带闪电电标识的标准打印标记号。WAD MultiCard 标记号适合与 PrintJet CONNECT 打印机一起使用。针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | WAD 12 MC B GE/SW          | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">2445090000</a> | 组标记号, 盖板, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118457896              |                                              |
| 数量         | 32 ST                      |                                              |

## Blank



WAD 标记号适合于 W 系列接线端子以及固定块 WEW 35/2 和 ZEW 35/2。可以提供空白标记号、按客户要求打印以及带闪电电标识的标准打印标记号。WAD MultiCard 标记号适合与 PrintJet CONNECT 打印机一起使用。针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | WAD 12 MC NE WS            | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">2445070000</a> | 组标记号, 盖板, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118458220              |                                              |
| 数量         | 32 ST                      |                                              |
| 类型         | WAD 12 MC NE GE            | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">2445080000</a> | 组标记号, 盖板, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118458213              |                                              |
| 数量         | 32 ST                      |                                              |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | WQV 16-2.5                 | 版本                                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1063900000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm    |
| GTIN (EAN) | 4008190112158              |                                                                         |
| 数量         | 10 ST                      |                                                                         |
| 类型         | WQB-PEN 16                 | 版本                                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1060200000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的, 银灰色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：12.00, 绝缘: 无, 宽度: 17.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190112653              |                                                                         |
| 数量         | 10 ST                      |                                                                         |