



**SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

**通用订货数据**

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">1837760000</a>   |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX   |
| GTIN (EAN) | 4032248347575  |
| 数量         | 18 items   |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 27.5 A<br>UL: 300 V / 18.5 A  |
| 包装         | 盒装   |

**SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |

尺寸和重量

|         |          |         |             |
|---------|----------|---------|-------------|
| 深       | 12 mm    | 深度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 高度      | 11.7 mm  | 高度 (英寸) | 0.4606 inch |
| 最低安装高度  | 8.5 mm   | 宽度      | 86.36 mm    |
| 宽度 (英寸) | 3.4 inch | 净重      | 6.75 g      |

环保产品合规

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                  |  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                  |  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 0,154 kg CO2 eq. |  |

系统规格

|                          |                             |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
|--------------------------|-----------------------------|--|------|----|---------|--|----|--------|------|-----|
| 产品系列                     | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 联接类型                     | 板联接                         |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 安装在印刷线路板上                | THT/THR 焊接联接                |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 间距 P (单位: mm)            | 5.08 mm                     |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 间距 P (单位: inch)          | 0.200 "                     |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 出线方向                     | 90°                         |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 回路数                      | 15                          |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 每回路的焊脚数目                 | 1                           |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 焊脚长度 (l)                 | 3.2 mm                      |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 焊针长度公差                   | 0 / -0.3 mm                 |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 焊针规格                     | d = 1.2 mm, 八角形             |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 焊接孔直径 (D)                | 1.5 mm                      |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 焊接孔直径公差 (D)              | + 0.1 mm                    |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| L1 (mm)                  | 71.12 mm                    |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| L1 (inch)                | 2.800 "                     |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 层数                       | 1                           |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 插针排数                     | 1                           |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 未连接插头的手指安全保护 / 连接插头的手背安全保护  |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)  | IP 20 已插入 / IP 10 未插入       |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 防护等级                     | IP20                        |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 通道电阻                     | ≤5 mΩ                       |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 可编码                      | 是                           |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 插拔力 / 回路, 最大             | 9 N                         |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 拉力 / 回路, 最大              | 7 N                         |  |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 拧紧扭矩                     | 扭矩类型                        | 安装螺钉, 印刷线路板  |      |    |         |  |    |        |      |     |
|                          | 使用信息                        | <table border="1"> <tr> <td>拧紧力矩</td> <td>最小</td> <td>0.15 Nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最大</td> <td>0.2 Nm</td> </tr> <tr> <td>推荐螺钉</td> <td>部件号</td> <td><a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a></td> </tr> </table> | 拧紧力矩 | 最小 | 0.15 Nm |  | 最大 | 0.2 Nm | 推荐螺钉 | 部件号 |
| 拧紧力矩                     | 最小                          | 0.15 Nm  |      |    |         |  |    |        |      |     |
|                          | 最大                          | 0.2 Nm   |      |    |         |  |    |        |      |     |
| 推荐螺钉                     | 部件号                         | <a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a>   |      |    |         |  |    |        |      |     |

## SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 材料数据

|                |                                |                      |                                |
|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 绝缘材料           | LCP GF                         | 颜色编码                 | 黑色                             |
| 比色表 (相似)       | RAL 9011                       | 绝缘材料组                | IIIa                           |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 175                          | Moisture Level (MSL) | 1                              |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0                            | 触点材料                 | 铜合金                            |
| 插针镀层           | 镀锡                             | 焊接连接的焊层结构            | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
| 插头触点叠层结构       | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt | 最低存放温度               | -40 °C                         |
| 最高存放温度         | 70 °C                          | 最低操作温度               | -50 °C                         |
| 最高操作温度         | 100 °C                         | 最小安装温度               | -30 °C                         |
| 最大安装温度范围       | 100 °C                         |                      |                                |

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |                   |                    |                |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 机构                 | CSA               | CSA 认证号            | 200039-1176845 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V          |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 18.5 A            | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 18.5 A         |
| 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                    |                |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | UR                | UR 证书号                 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 18.5 A            | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 342.00 mm |
| VPE 宽度 | 134.00 mm | VPE 高度 | 21.00 mm  |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |        |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 27.5 A |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 19 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 24 A   |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 16.5 A                 | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V  |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V  |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV   |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   |                         |        |

## 重要注意事项

|            |  |
|------------|--|
| IPC 标准的符合性 | 符合性: 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。   |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.1mm</li> <li>• Solder eyelet diameter D = 1.5 + 0.1 mm, from 9 poles</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片



Dimensional drawing



产品优势



Safe power transmission Proven properties

SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

泛光灯显示



高效：LED 与前面板之间的连接。  
导光指示器使用户无需特殊设计即可监控开关状态：光学塑料将标准 LED 的光线引导转弯后传入连接器或穿透前面板。

光纤元件只需夹在相关的 90° 弯曲公头连接器（90° 出线方向）后面。具有不同入射光束高度的版本为不同结构或高度的 LED 实现最大光效。

相较于传统解决方案的优点：

- 前面板后侧无需额外的 LED 电路板
- 无需要单独安装的“长脚”LED
- 弯曲光纤电缆线路实现最大光效
- 由于出射光束的圆形形状，前面板钻孔较为简洁
- 易于保持正确的空气间隙和爬电距离
- 可分隔为较少极数

结果：简化制造流程、降低成本和简化设计

通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | SL FLA 2.3/1               | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1636670000</a> | PCB 接插件, 附件, 聚光照明显示, 透明, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190409975              |                                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                 |
| 类型         | SL FLA 2.3/24              | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1636680000</a> | PCB 接插件, 附件, 聚光照明显示, 透明, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190409968              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |

其它附件



创建完善解决方案时，不会有任务过小。  
连接只是整体过程的一部分。在测试、分组甚至隔离电位的应用中，小细节通常是完善解决方案的关键。

没有小而有用的细节，系统就无法成为真正的系统：

- 测试插头 - 确保能从诊断插座可靠拾取
- 交叉连接器 - 确保直接在连接处实现稳定的电位分配触点
- 隔断元件 - 将大量公头连接器分成几个独立的插座连接器通道
- 锁和夹 - 可选的抗振夹扣式连接或公头/母头连接器安装与制造过程和应用相配合 - 更多附件 = 更少工作量

通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | SL AT SW                   | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1770240000</a> | PCB 接插件, 附件, 垫圈, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4032248117710              |                             |
| 数量         | 100 ST                     |                             |

## SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sup>ü</sup>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BLZ/SL KO BK BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1545710000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |
| 类型         | BLZ/SL KO OR BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1573010000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |

## 泛光灯显示



高效：LED 与前面板之间的连接。  
导光指示器使用户无需特殊设计即可监控开关状态：光学塑料将标准 LED 的光线引导转弯后传入连接器或穿透前面板。  
光纤元件只需夹在相关的 90° 弯曲公头连接器（90° 出线方向）后面。具有不同入射光束高度的版本为不同结构或高度的 LED 实现最大光效。  
相较于传统解决方案的优点：

- 前面板后侧无需额外的 LED 电路板
- 无需要单独安装的“长脚”LED
- 弯曲光纤电缆线路实现最大光效
- 由于出射光束的圆形形状，前面板钻孔较为简洁
- 易于保持正确的空气间隙和爬电距离
- 可分隔为较少极数

结果：简化制造流程、降低成本和简化设计

## 通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | SL FLA 1.5/1               | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1580100000</a> | PCB 接插件, 附件, 聚光照明显示, 透明, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190152475              |                                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                 |
| 类型         | SL FLA 3.8/1               | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1580110000</a> | PCB 接插件, 附件, 聚光照明显示, 透明, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190050740              |                                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                 |
| 类型         | SL FLA 9.0/1               | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1580120000</a> | PCB 接插件, 附件, 聚光照明显示, 透明, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190031909              |                                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                 |

SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

其它附件



创建完善解决方案时，不会有任务过小。连接只是整体过程的一部分。在测试、分组甚至隔离电位的应用中，小细节通常是完善解决方案的关键。没有小而有用的细节，系统就无法成为真正的系统：

- 测试插头 - 确保能从诊断插座可靠拾取
- 交叉连接器 - 确保直接在连接处实现稳定的电位分配触点
- 隔断元件 - 将大量公头连接器分成几个独立的插座连接器通道
- 锁和夹 - 可选的抗振夹扣式连接或公头/母头连接器安装与制造过程和应用相配合 - 更多附件 = 更少工作量

通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | SL AT OR                   | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1598300000</a> | PCB 接插件, 附件, 垫圈, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190189266              |                             |
| 数量         | 100 ST                     |                             |