



## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



压线框接线插头，采用直式电线联接和螺钉法兰。插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

### 通用订货数据

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 顶部螺钉联接, 压接范围, 最大: 2.5 mm², 盒装       |
| 订货号        | <a href="#">1843990000</a>                                              |
| 类型         | BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248355914                                                           |
| 数量         | 90 items                                                                |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14 |
| 包装         | 盒装                                                                      |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 31.8 mm  | 深度 (英寸) | 1.252 inch  |
| 高度 | 12.2 mm  | 高度 (英寸) | 0.4803 inch |
| 宽度 | 19.96 mm | 宽度 (英寸) | 0.7858 inch |
| 净重 | 7.38 g   |         |             |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统参数

|                        |                             |      |            |
|------------------------|-----------------------------|------|------------|
| 产品系列                   | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 |      |            |
| 联接类型                   | 现场接线                        |      |            |
| 导线连接方式                 | 顶部螺钉联接                      |      |            |
| 间距 P (单位 : mm)         | 5.08 mm                     |      |            |
| 间距 P (单位 : inch)       | 0.200 "                     |      |            |
| 导线出线方向                 | 180°                        |      |            |
| 回路数                    | 2                           |      |            |
| L1 (mm)                | 5.08 mm                     |      |            |
| L1 (inch)              | 0.200 "                     |      |            |
| 层数                     | 1                           |      |            |
| 插针排数                   | 1                           |      |            |
| 额定横截面                  | 2.5 mm <sup>2</sup>         |      |            |
| 防触电保护 (按照DIN VDE57106) | 手指安全保护                      |      |            |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入        |      |            |
| 防护等级                   | IP20                        |      |            |
| 通道电阻                   | ≤5 mΩ                       |      |            |
| 可编码                    | 是                           |      |            |
| 剥线长度                   | 13 mm                       |      |            |
| 压接螺钉                   | M 2.5                       |      |            |
| 直杆螺丝刀口尺寸               | 0.6 x 3.5                   |      |            |
| 相关标准                   | DIN 5264                    |      |            |
| 插拔次数                   | 25                          |      |            |
| 插拔力 / 回路, 最大           | 8 N                         |      |            |
| 拉力 / 回路, 最大            | 7 N                         |      |            |
| 拧紧扭矩                   | 扭矩类型                        | 导线连接 |            |
|                        | 使用信息                        | 拧紧力矩 | 最小 0.4 Nm  |
|                        |                             |      | 最大 0.5 Nm  |
|                        | 扭矩类型                        | 螺钉法兰 |            |
|                        | 使用信息                        | 拧紧力矩 | 最小 0.2 Nm  |
|                        |                             |      | 最大 0.25 Nm |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 材料数据

|                |          |                      |                            |
|----------------|----------|----------------------|----------------------------|
| 绝缘材料           | PBT      | 颜色编码                 | 橙色                         |
| 比色表 (相似)       | RAL 2000 | 绝缘材料组                | IIIa                       |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL) |                            |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0      | 触点材料                 | 铜合金                        |
| 插针镀层           | 镀锡       | 插头触点叠层结构             | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度         | -40 °C   | 最高存放温度               | 70 °C                      |
| 最低操作温度         | -50 °C   | 最高操作温度               | 100 °C                     |
| 最小安装温度         | -25 °C   | 最大安装温度范围             | 100 °C                     |

## 适用导线

|                               |                          |         |                             |
|-------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|
| 压接范围, 最小                      | 0.13 mm <sup>2</sup>     |         |                             |
| 压接范围, 最大                      | 2.5 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 导线最小压接面积 AWG                  | AWG 28                   |         |                             |
| 导线最大压接面积 AWG                  | AWG 14                   |         |                             |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U        | 0.2 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 2.5 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 2.5 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1.5 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.2 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 1.5 mm <sup>2</sup>      |         |                             |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm |         |                             |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积                 | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                          | 标称      | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                     | 剥线长度    | 标称 14 mm                    |
|                               |                          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/18 OR</a>  |
|                               | 导线连接 截面积                 | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                          | 标称      | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                               | 管状端头                     | 剥线长度    | 标称 15 mm                    |
|                               |                          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/18 GE</a>  |
|                               | 导线连接 截面积                 | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                          | 标称      | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                     | 剥线长度    | 标称 15 mm                    |
|                               |                          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
|                               | 管状端头                     | 剥线长度    | 标称 12 mm                    |
|                               |                          | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/12</a>     |

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |        |                    |        |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V  | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 15 A   | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 15 A   |
| 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 26 | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 14 |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS  | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V  | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 17 A   | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 26 | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 14 |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

参见认证参数

规格为最大值, 详情参见认证证书。

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 353.00 mm |
| VPE 宽度 | 139.00 mm | VPE 高度 | 38.00 mm  |

## 类型测试

|               |      |                                                                        |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 测试标识的耐久性      | 标准   | DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96           |
|               | 测试   | 原产地标志, 材料类型, 日期时钟                                                      |
|               | 评价   | 可用                                                                     |
|               | 测试   | 耐久性                                                                    |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
| 测试: 误用 (不可互换) | 标准   | DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06         |
|               | 测试   | 电码单元旋转 180°                                                            |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 测试   | 目视检查                                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
| 测试 可夹紧 截面积    | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.08 mm <sup>2</sup>                                     |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.08 mm <sup>2</sup>                                     |
|               |      | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00                                          |
|               | 要求   | 0.2 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 28/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |
| 导体损坏和意外松动测试   | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | 0.3 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | 0.7 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
| 拉出测试          | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00                                          |
|               | 要求   | ≥5 N                                                                   |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 28/1                                                    |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | ≥10 N                                                                  |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | ≥20 N                                                                  |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm <sup>2</sup>                                      |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 评价   | 传递                                |
| 要求   | ≥40 N                             |
| 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1               |
|      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19              |
| 评价   | 传递                                |
| 要求   | ≥50 N                             |
| 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup> |
|      | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 评价   | 传递                                |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 27 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 19 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 24 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 16 A                   | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 100 A |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


# BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸

### 产品图片




### Dimensional drawing



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT

### Graph



## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件

编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sub>ü</sub>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。

在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。

优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BLZ/SL KO BK BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1545710000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |
| 类型         | BLZ/SL KO OR BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1573010000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |


## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08HC/180F




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/02/180F 3.2SN... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1148490000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248931507              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                           |
| 数量         | 90 ST                      |                                                      |
| 类型         | SL 5.08HC/02/180F 3.2SN... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1147130000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248931040              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 90 ST                      |                                                      |

## SL 5.08HC/180LF



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/02/180LF 3.2S... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1149220000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248932603              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                        |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |
| 类型         | SL 5.08HC/02/180LF 3.2S... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1147890000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248931804              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                        |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |


## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08HC/90F




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/02/90F 3.2SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1150090000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248936960              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                          |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |
| 类型         | SL 5.08HC/02/90F 3.2SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1148610000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248935680              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |

## SL 5.08HC/90LF



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/02/90LF 3.2SN... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1150340000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248936304              |                                                                                 |
| 数量         | 90 ST                      |                                                                                 |
| 类型         | SL 5.08HC/02/90LF 3.2SN... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1149380000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248935864              |                                                                                 |
| 数量         | 90 ST                      |                                                                                 |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/180F Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/180F 1... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1837320000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248345915              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 90 ST                      |                                                 |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/180F 3... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1837860000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248347674              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 90 ST                      |                                                 |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/180LF ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1776362001</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248159147              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 90 ST                      |                                                   |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/180LF ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1838440000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248348503              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 90 ST                      |                                                   |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/180LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/180LF ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1776364001</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248163472              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 250 ST                     |                                                   |

## SL-SMT 5.08/270FH Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/270FH ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1877190000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248467754              | 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 100 ST                     |                                                   |

## SL-SMT 5.08/270FH Tape



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/270FH ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1876920000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248467501              | 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 335 ST                     |                                                   |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/270FL Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/270FL ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1876850000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248467679              | 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 100 ST                     |                                                   |

## SL-SMT 5.08/270FL Tape



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/270FL ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1876990000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248467648              | 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 350 ST                     |                                                   |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/270FL ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1876730000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248467242              | 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 350 ST                     |                                                   |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/90F 3...  | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1837630000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248347445              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                         |
| 数量         | 90 ST                      |                                                      |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1775232001</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248157211              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 90 ST                      |                                                   |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/90LF 3... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1780410000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248165735              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 90 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1775234001</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, |
| GTIN (EAN) | 4032248167784              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape               |
| 数量         | 350 ST                     |                                                   |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/04/180F 1... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1828890000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248335589              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 52 ST                      |                                                 |
| 类型         | SLDV-THR 5.08/04/180F 3... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1828770000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, |
| GTIN (EAN) | 4032248335442              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 52 ST                      |                                                 |

## SLDV-THR 5.08/180FLF




耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/04/180FLF... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1829010000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路 |
| GTIN (EAN) | 4032248335701              | 数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装        |
| 数量         | 52 ST                      |                                                 |

## SLF 5.08/180F SN



采用直插式联接的反向插座，平直进线，适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间，可编码。

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SLF 5.08/02/180F SN BK ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1336170000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, |
| GTIN (EAN) | 4050118140026              | 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装                              |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |
| 类型         | SLF 5.08/02/180F SN OR ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1335590000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, |
| GTIN (EAN) | 4050118139242              | 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装                              |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |

## SLF 5.08/180FI SN



采用直插式联接的反向插座, 平直进线, 适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间, 可编码。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SLF 5.08/02/180FI SN BK... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1336040000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, |
| GTIN (EAN) | 4050118139600              | 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装                              |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |
| 类型         | SLF 5.08/02/180FI SN OR... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1336400000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, |
| GTIN (EAN) | 4050118140293              | 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装                              |
| 数量         | 90 ST                      |                                                     |

## SLS 5.08/180F



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | SLS 5.08/02/180F SN OR ... | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1846360000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4032248362066              | 围, 最大: 3.31 mm², 盒装                              |
| 数量         | 90 ST                      |                                                  |

## BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配套联接件

### SLS 5.08/180FI

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。



### 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | SLS 5.08/02/180FI SN OR... | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1846210000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4032248362493              | 围, 最大 : 3.31 mm², 盒装                             |
| 数量         | 90 ST                      |                                                  |