

## ESG 6/17 K MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。

适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 版本         | ESG, 设备标识牌 x 17 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 自我粘贴的 |
| 订货号        | <a href="#">1880080000</a>                     |
| 类型         | ESG 6/17 K MC SDR                              |
| GTIN (EAN) | 4032248478767                                  |
| 数量         | 40 items                                       |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 1 mm   | 深度 (英寸) | 0.0394 inch |
| 高度 | 6 mm   | 高度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 宽度 | 17 mm  | 宽度 (英寸) | 0.6693 inch |
| 净重 | 0.33 g |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -40...60 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0.005 kg CO2 eq.    |

## 通用数据

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 粘胶剂          | 双面胶                                                                                         |
| 打印工艺         | MC-激光                                                                                       |
| 类型           | 自我粘贴的                                                                                       |
| 宽度           | 17 mm                                                                                       |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2                                                                                         |
| 最大工作温度       | 60 °C                                                                                       |
| 最小工作温度       | -40 °C                                                                                      |
| 颜色编码         | 根据客户需求                                                                                      |
| 卤素           | 不                                                                                           |
| 基础材料         | PA 66                                                                                       |
| 打印颜色         | 黑色                                                                                          |
| 打印标志         | 需要 M-Print PRO 文件                                                                           |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 MultiCard                                                                              |
| 适用的打印机       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MultiCard = Device markers                                                                |
| 工作温度范围       | -40...60 °C                                                                                 |
| 应用/制造商       | 自粘贴式                                                                                        |

## 设备标记号

|    |   |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

