

**SAIL-VSA-1.5U-230**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

**通用订货数据**

版本	阀门电缆（预装配），90° 插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), 电缆长度: 1.5 m, PUR, 黑色
订货号	<a href="#">1891000150</a>
类型	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
数量	1 items

## SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

认证	CE; UKCA
ROHS	一致

## 尺寸和重量

净重	76 g
----	------

## 电缆技术参数

电缆长度	1.5 m	护套颜色	黑色
PE 功能	是	适用于拖曳电缆	是
芯线横截面积	0.5 mm <sup>2</sup>	带屏蔽	无
卤素	不	绝缘	PP
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径
护套材料	PUR	电缆长度可配置	无
辐照交联	无	静止时的温度范围	-50...80 °C
移动中的温度范围	-25...80 °C	回路数	3 (2 + PE)
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

## 基本技术信息

编码	结构 A (18 mm)	联接螺纹	其他
插针镀层	镀锡	LED	是
类型	90° 插头 - 阀门插头	触点材料	CuZn
额定电压	230 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, IP65, 符合 DIN EN 60529 标准	外壳温度范围	-25...+80 °C

## 右插头

插头, 右	自由导线端
-------	-------

## 左插头

插头, 左	阀门插头, 结构 A (18 mm), 回路数: 4, 孔式端头, 弯曲 0°, 插头, LED 黄色, 不带屏蔽
-------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


**SAIL-VSA-1.5U-230**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案



接线图

