WSMC 21-25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

WSM 是适用于电缆、导线、管道和元器件的一个完整标记号系统。它可以提供其他标记号无法实现的恶劣环境永久性标记。WSM 系统包括标记号、支撑条和不锈钢电缆扎带,可以分开订货或直接订购 WSM 套件和工具箱。优点:

- 浮雕字体经久耐用,易于辨认
- 耐高温、低温, 耐腐蚀, 耐酸和化学物质, 耐燃等等
- 可对单字符标记和多字符标记进行自由组合
- 安装快速
- 户外应用的理想选择
- 通过电缆扎带固定,操作简单

通用订货数据

版本	不锈钢标识牌, 导线及电缆标记号, 131 x 10 mm, 银 色	
订货号	<u>1912150000</u>	
类型	WSMC 21-25	
GTIN (EAN)	4032248541195	
数量	1 items	

WSMC 21-25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
"	0.5 mm	深度 (英寸)	0.0197 inch	
·····································	131 mm	 高度 (英寸)	5.1575 inch	
艺度	10 mm		0.3937 inch	
<u>500</u> 争重	3 g	202 (7.37		
温度				
工作温度范围	500 °C			
不保产品合规				
a va A loubt	A 10 10141			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
打印方向	水平			
每个弧形的数量	1			
了印类型 1	客户定制			
宽度	10 mm			
最大工作温度	500 °C			
颜色编码	银色			
基础材料	不锈钢 1.4404			
打印标志	混合字符			
示志数	25			
每个包装单元的标记号数量	供电形式 元件部分			
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Conductor and cable markers			
工作温度范围	500 °C			
分类				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02	
-CLAUU I I.U	21-20-11-02			
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	

目录日期/图纸 2