### **SF 1/21 MC SDR V2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 插图类似

SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成,并且满足阻燃等级 VO/V2 的要求。SlimFix在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

### 优点:

- 采用无卤材料
- 阻燃等级: VO/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²,必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

#### 通用订货数据

版本	SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, 根据客户需求
订货号	<u>1918640000</u>
类型	SF 1/21 MC SDR V2
GTIN (EAN)	4032248554492
数量	80 items

## **SF 1/21 MC SDR V2**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>坟个</b> 釵掂				
<b>审批</b>				
ROHS	一致			
ママス				
<b></b>	3.2 mm	深度 (英寸)	0.126 inch	
· 高度	21 mm	 高度 (英寸)	0.8268 inch	
宽度	3.2 mm	 宽度 (英寸)	0.126 inch	
重	0.2 g			
<b>温度</b>				
工作温度范围	-40100 °C			
环保产品合规			,	
2-110 全恒体大	ᄼᆒᅟᅮᄳᄱ			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)  从摇篮到大门 0.002 kg CO2 eq.			
<sup>产</sup> 品碳足迹	从摇篮到大门	0.002	kg CO2 eq.	
<b>通用数据</b>				
T印方向	水平			
打印类型				
打印工艺	MC-激光			
<u> </u>	3.2 mm			
型度	V-2			
虽然等级的 日 OL 94 最大工作温度	100 °C			
极八工作温度 最小工作温度	-40 °C			
取小工下 <i>吨及</i>	根据客户需求			
ッと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 対素	不			
<sup>凶系</sup> 基础材料				
	聚酰胺 66 黑色			
打印颜色				
打印标志	需要 M-Print PRO 文件			
建议标签	颜色基于客户的要求 (请发送 M-Print PRO 文件)  供电形式  MultiCard			
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCa	ard	
标记区域大小	21 x 3.2 mm	AOD DA CIO O MAOD DI LIC O		
适用的打印机 5.3.4.5.4.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2  1 MultiCard = Conductor and cable markers			
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Conductor and cable markers			
工作温度范围	-40100 °C			
导线和电缆标记号				
	不	最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	
录小压接面积 最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	2.1 mm	
最小电缆外径	1.7 mm	导线外径	1.7 - 2.1 mm	
异线压接面积	0.5 - 0.75 mm²			
分类				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530 EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
	EC001530 EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ETIM 10.0	27-40-04-01		27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

## 数据信息页

## **SF 1/21 MC SDR V2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据 ECLASS 15.0

27-28-11-02