

## SF 4/21 MC NE WS V2


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级 V0/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：V0/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm<sup>2</sup>，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

## 通用订货数据

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 版本         | SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">1919080000</a>                     |
| 类型         | SF 4/21 MC NE WS V2                            |
| GTIN (EAN) | 4032248555062                                  |
| 数量         | 192 items                                      |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 6.1 mm | 深度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 高度 | 21 mm  | 高度 (英寸) | 0.8268 inch |
| 宽度 | 5.7 mm | 宽度 (英寸) | 0.2244 inch |
| 净重 | 0.42 g |         |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0.004 kg CO2 eq.    |

## 通用数据

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 打印类型         | 空白                                                                                          |
| 宽度           | 5.7 mm                                                                                      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2                                                                                         |
| 最大工作温度       | 100 °C                                                                                      |
| 最小工作温度       | -40 °C                                                                                      |
| 颜色编码         | 白色                                                                                          |
| 卤素           | 不                                                                                           |
| 基础材料         | 聚酰胺 66                                                                                      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 MultiCard                                                                              |
| 标记区域大小       | 21 x 5.7 mm                                                                                 |
| 推荐使用的工业      | 交通, 机械制造                                                                                    |
| 适用的打印机       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |
| 工作温度范围       | -40...100 °C                                                                                |

## 导线和电缆标记号

|        |                         |        |                   |
|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| 卤素     | 不                       | 最大压接面积 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 2.5 mm <sup>2</sup>     | 最大电缆外径 | 6 mm              |
| 最小电缆外径 | 3.6 mm                  | 导线外径   | 3.6 - 6 mm        |
| 导线压接面积 | 2.5 - 4 mm <sup>2</sup> |        |                   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

