数据信息页

SAIBW-M8-4P(TL)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。
反向插座和插槽，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接， 结实耐用，十分适合用于机械工程。 M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。
焊接联接为小空间提供了高密度的联接方式。 剥线后，导线被焊接至触点，保证了良好的导电性能。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M8
订货号	1920980000
类型	SAIBW-M8-4P(TL)
GTIN (EAN)	4032248562428
数量	1 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2025-05-30T00:00:00+02:00
替代产品	SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8

数据信息页

SAIBW-M8-4P(TL)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E307231

尺寸和重量

净重	9 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	无
插针镀层	镀金的	联接类型	焊接联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	5 mm	最小电缆直径	3.5 mm
最大压接面积	0.25 mm²	最小压接面积	0.25 mm²
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	插座
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 … +85 ° C		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-104

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		