

STB 21.6/45 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | 插座（端子）, 插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 45 mm |
| 订货号        | <a href="#">1936240000</a>               |
| 类型         | STB 21.6/45 GE                           |
| GTIN (EAN) | 4032248605972                            |
| 数量         | 50 items                                 |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 45 mm  | 深度 (英寸) | 1.7716 inch |
| 高度 | 6.1 mm | 高度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 宽度 | 6.1 mm | 宽度 (英寸) | 0.2402 inch |
| 净重 | 3.33 g |         |             |

## 温度

|          |               |          |        |
|----------|---------------|----------|--------|
| 环境温度     | -5 °C...40 °C | 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 120 °C        |          |        |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## 其它技术参数

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 安装方式 | 旋紧的   |      |      |

## 大小

|          |         |      |         |
|----------|---------|------|---------|
| 螺纹外部公制尺寸 | 0.00 mm | 插孔深度 | 11.1 mm |
|----------|---------|------|---------|

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 黄色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

|    |      |
|----|------|
| 类型 | 用于端子 |
|----|------|

## 通用的

|      |      |        |        |
|------|------|--------|--------|
| 安装指导 | 直接安装 | 最大工作温度 | 100 °C |
|------|------|--------|--------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |