



## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



压线框接线插头，用于直式 (180°) 电线联接。插头上有空间供标记和编码使用。通过法兰或释放杆锁紧。提供十/一字头螺钉和导线误插保护，供货时压线框打开。HC = 大电流

### 通用订货数据

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 15, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大: 4 mm², 盒装       |
| 订货号        | <a href="#">1943710000</a>                                            |
| 类型         | BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248617722                                                         |
| 数量         | 24 items                                                              |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| 包装         | 盒装                                                                    |

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 20.1 mm | 深度 (英寸) | 0.7913 inch |
| 高度 | 16 mm   | 高度 (英寸) | 0.6299 inch |
| 宽度 | 76.2 mm | 宽度 (英寸) | 3 inch      |
| 净重 | 25.4 g  |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 系统参数

|                       |                                        |      |    |        |
|-----------------------|----------------------------------------|------|----|--------|
| 产品系列                  | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列            |      |    |        |
| 联接类型                  | 现场接线                                   |      |    |        |
| 导线连接方式                | 压线框联接                                  |      |    |        |
| 间距 P（单位：mm）           | 5.08 mm                                |      |    |        |
| 间距 P（单位：inch）         | 0.200 "                                |      |    |        |
| 导线出线方向                | 180°                                   |      |    |        |
| 回路数                   | 15                                     |      |    |        |
| L1（mm）                | 71.12 mm                               |      |    |        |
| L1（inch）              | 2.800 "                                |      |    |        |
| 层数                    | 1                                      |      |    |        |
| 插针排数                  | 1                                      |      |    |        |
| 额定横截面                 | 4 mm²                                  |      |    |        |
| 防触电保护（按照DIN VDE57106） | 手指安全保护                                 |      |    |        |
| 防触电保护（按照DIN VDE 0470） | IP 20 已插入/ IP 10 未插入                   |      |    |        |
| 防护等级                  | IP20                                   |      |    |        |
| 通道电阻                  | ≤5 mΩ                                  |      |    |        |
| 可编码                   | 是                                      |      |    |        |
| 剥线长度                  | 7 mm                                   |      |    |        |
| 压接螺钉                  | M 2.5                                  |      |    |        |
| 直杆螺丝刀口尺寸              | 0.6 x 3.5, PH 1, PZ 1                  |      |    |        |
| 相关标准                  | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |      |    |        |
| 插拔次数                  | 25                                     |      |    |        |
| 插拔力 / 回路, 最大          | 10 N                                   |      |    |        |
| 拉力 / 回路, 最大           | 9 N                                    |      |    |        |
| 拧紧扭矩                  | 扭矩类型                                   | 导线连接 |    |        |
|                       | 使用信息                                   | 扭紧力矩 | 最小 | 0.4 Nm |
|                       |                                        |      | 最大 | 0.5 Nm |

## 材料数据

|          |          |       |      |
|----------|----------|-------|------|
| 绝缘材料     | PBT      | 颜色编码  | 橙色   |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 绝缘材料组 | IIIa |

编制日期 26.01.2026 07:49:35 MEZ

目录日期 / 图纸

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                |        |                      |                            |
|----------------|--------|----------------------|----------------------------|
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 200  | Moisture Level (MSL) |                            |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0    | 触点材料                 | 铜合金                        |
| 插针镀层           | 镀锡     | 插头触点叠层结构             | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度         | -40 °C | 最高存放温度               | 70 °C                      |
| 最低操作温度         | -50 °C | 最高操作温度               | 100 °C                     |
| 最小安装温度         | -25 °C | 最大安装温度范围             | 100 °C                     |

## 适用导线

|                               |                      |         |                             |
|-------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------|
| 压接范围, 最小                      | 0.13 mm <sup>2</sup> |         |                             |
| 压接范围, 最大                      | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |
| 导线最小压接面积 AWG                  | AWG 30               |         |                             |
| 导线最大压接面积 AWG                  | AWG 12               |         |                             |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U        | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                             |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.8 mm x 2.4 mm      |         |                             |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                      | 标称      | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 6 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/6</a>      |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 8 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>  |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                      | 标称      | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 6 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/6</a>      |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                      | 标称      | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 7 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/7</a>      |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |
|                               |                      | 标称      | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 7 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/7</a>      |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                    |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |

参考文本

塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |        |                    |                   |
|--------------------|--------|--------------------|-------------------|
| 机构                 | CSA    | CSA 认证号            | 200039-1121690    |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V  | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V              |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V  | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 20 A              |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) | 20 A   | 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 30            |
| 导线最大压接面积, AWG      | AWG 12 | 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | UR                | UR 证书号                 | E60693 |
| 机构                     | CURUS             | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 20 A              | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 26            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 12 |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 348.00 mm |
| VPE 宽度 | 136.00 mm | VPE 高度 | 31.00 mm  |

## 类型测试

|               |      |                                                                        |  |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 测试标识的耐久性      | 标准   | DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96           |  |
|               | 测试   | 原产地标志, 额定电压, 额定横截面, 材料类型                                               |  |
|               | 评价   | 可用                                                                     |  |
|               | 测试   | 耐久性                                                                    |  |
| 测试: 误用 (不可互换) | 评价   | 传递                                                                     |  |
|               | 标准   | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                      |  |
|               | 测试   | 电码单元旋转 180°                                                            |  |
|               | 评价   | 传递                                                                     |  |
| 测试 可夹紧 截面积    | 测试   | 目视检查                                                                   |  |
|               | 评价   | 传递                                                                     |  |
|               | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02 |  |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |  |
| 导体损坏和意外松动测试   |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                                    |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |  |
|               | 评价   | 传递                                                                     |  |
|               | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00                                          |  |
|               | 要求   | 0.2 kg                                                                 |  |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                                    |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |  |
|               | 评价   | 传递                                                                     |  |
|               | 要求   | 0.3 kg                                                                 |  |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm <sup>2</sup>                                      |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm <sup>2</sup>                                      |  |
|               | 评价   | 传递                                                                     |  |
|               | 要求   | 0.9 kg                                                                 |  |
| 拉出测试          | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 12/1                                                    |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 12/19                                                   |  |
|               | 评价   | 传递                                                                     |  |
|               | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00                                          |  |
|               | 要求   | ≥10 N                                                                  |  |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                                    |  |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |  |
|               | 评价   | 传递                                                                     |  |
|               | 要求   | ≥20 N                                                                  |  |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5                                                   |  |

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|      |                      |
|------|----------------------|
|      | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5 |
| 评价   | 传递                   |
| 要求   | ≥60 N                |
| 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U4.0 |
|      | 导体类型和导线截面积 H07V-K4.0 |
|      | 导体类型和导线截面积 AWG 12/1  |
|      | 导体类型和导线截面积 AWG 12/19 |
| 评价   | 传递                   |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |                |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 23 A           |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 18 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 21 A           |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 16 A                   | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V          |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V          |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV           |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1 s, 120 A |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸


### 产品图片




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 线夹



针对频繁负载变化：接插件的“拖车耦合”。  
 应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：  
 只需夹在插头上即可


- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。  
 用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

## 通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | BLZ 5.08 ZE04 OR BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652110000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190401788              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BLZ 5.08 ZE04 BK BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652130000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190401801              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BLZ 5.08 ZE08 OR BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652050000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190401726              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BLZ 5.08 ZE08 BK BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652070000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190401740              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
 编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
 编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米u勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
 在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再生。  
 优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BLZ/SL KO OR BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1573010000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |
| 类型         | BLZ/SL KO BK BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1545710000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749810000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |

## 十字螺丝刀, Phillips型



十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | SDK PH1 X 80               | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">2749410000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 4.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              |                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                             |

## 十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | SDK PZ1 X 80               | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">2749440000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 14.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                           |


## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SLDF 5.08



穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SLDF 5.08 L/F 15 SN OR ... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1599260000</a> | PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 15, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒 |
| GTIN (EAN) | 4008190142025              | 装                                                  |
| 数量         | 18 ST                      |                                                    |

## SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08/15/135 3.2SN OR... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1603190000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190024949              |                                                                                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                  |

## SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08/15/135B 3.2SN O... | 版本                                                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1605660000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190137588              |                                                                                      |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                      |


## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08/180



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08/15/180 3.2SN OR... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1518560000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190037338              |                                                                                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                  |

## SL 5.08/180B




焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08/15/180B 3.2SN O... | 版本                                                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1520860000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190135416              |                                                                                      |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                      |

## SL 5.08/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08/15/90 3.2SN OR ... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1509360000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190094393              |                                                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                 |


## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08/90B




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08/15/90B 3.2SN OR... | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1511660000</a> | PCB 接插件，插座，固定块的燕尾槽，THT 焊接联接，5.08 mm，回路数： |
| GTIN (EAN) | 4008190003463              | 15, 90°，焊脚长度 (l): 3.2 mm，镀锡，橙色，盒装        |
| 数量         | 50 ST                      |                                          |

## SL 5.08HC/180




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，180度出线；适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/15/180 3.2SN ... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1148390000</a> | PCB 接插件，插座，开口型，THT 焊接联接，5.08 mm，回路数：15, 180°， |
| GTIN (EAN) | 4032248934744              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm，镀锡，黑色，盒装                     |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |
| 类型         | SL 5.08HC/15/180 3.2SN ... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1146600000</a> | PCB 接插件，插座，开口型，THT 焊接联接，5.08 mm，回路数：15, 180°， |
| GTIN (EAN) | 4032248933273              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm，镀锡，橙色，盒装                     |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |

## SL 5.08HC/180B



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，180度出线；适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/15/180B 3.2SN... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1149830000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4032248935420              | 15, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装        |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |
| 类型         | SL 5.08HC/15/180B 3.2SN... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1147730000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4032248933105              | 15, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装        |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |

## SL 5.08HC/180G




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/15/180G 3.2SN... | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1149070000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248934485              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装             |
| 数量         | 50 ST                      |                                                |
| 类型         | SL 5.08HC/15/180G 3.2SN... | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1147020000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248108558              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装             |
| 数量         | 50 ST                      |                                                |

## SL 5.08HC/90



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/15/90 3.2SN B... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1155190000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4050118050684              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                          |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |
| 类型         | SL 5.08HC/15/90 3.2SN O... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1147010000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4050118051377              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |


## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08HC/90B




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出；适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/15/90B 3.2SN ... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1155720000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4050118050226              | 15, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装         |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |
| 类型         | SL 5.08HC/15/90B 3.2SN ... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1154910000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4050118050912              | 15, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装         |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |

## SLDV 5.08/180




插座的焊针长度经过优化，更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 5.08V/30/180 3.2SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1725780000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 30, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248062072              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                        |
| 数量         | 10 ST                      |                                                     |

## SLDV 5.08/90



插座的焊针长度经过优化，更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 5.08V/30/90 3.2 SN ... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1725300000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 30, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4032248060702              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 10 ST                      |                                                      |

## SLDV 5.08/90B




插座的焊针长度经过优化, 更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | SLD 5.08V/30/90B 3.2 SN... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1726410000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4032248061389              | 30, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装         |
| 数量         | 10 ST                      |                                               |

## SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/15/180 3.... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1838110000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248348176              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |


## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/15/180G 3... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1838340000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248348404              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                    |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/15/90 1.5... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1774892001</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248155934              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/15/90 3.2... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1780080000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248165407              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/15/90G 1.... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1775132001</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248156603              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                    |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/15/90G 3.... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1780310000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248156636              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                    |

## SLT 5.08B

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。




## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SLT 5.08/15/180B SN OR ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1611840000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 15, 180°, 顶部螺钉联接, 压接 |
| GTIN (EAN) | 4008190192723              | 范围, 最大: 2.5 mm², 盒装                               |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## SLS 5.08/180 SN

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。



## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SLS 5.08/15/180 SN OR BX   | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1627220000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 15, 180°, 压线框联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4008190199739              | 围, 最大: 3.31 mm², 盒装                               |
| 数量         | 24 ST                      |                                                   |

## BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 配套联接件

### SLS 5.08/180B

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。



### 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SLS 5.08/15/180B SN OR ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1627370000</a> | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 15, 180°, 压线框联接, 压接范 |
| GTIN (EAN) | 4008190199883              | 围, 最大 : 3.31 mm², 盒装                              |
| 数量         | 24 ST                      |                                                   |