


## BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



压线框接线插头，用于直式 (180°) 电线联接。插头上有空间供标记和编码使用。通过法兰或释放杆锁紧。提供十/一字头螺钉和导线误插保护，供货时压线框打开。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大: 4 mm², 盒装        |
| 订货号        | <a href="#">1944890000</a>  |
| 类型         | BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX   |
| GTIN (EAN) | 4032248619917   |
| 数量         | 36 items  |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| 包装         | 盒装  |

## BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 29.6 mm  | 深度 (英寸) | 1.1654 inch |
| 高度 | 14.6 mm  | 高度 (英寸) | 0.5748 inch |
| 宽度 | 50.44 mm | 宽度 (英寸) | 1.9858 inch |
| 净重 | 15.44 g  |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                  |  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                  |  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 0,278 kg CO2 eq. |  |

## 系统参数

|                          |  |      |   |    |        |    |
|--------------------------|--|------|---|----|--------|----|
| 产品系列                     | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列            |      |   |    |        |    |
| 联接类型                     | 现场接线                                   |      |   |    |        |    |
| 导线连接方式                   | 压线框联接                                  |      |   |    |        |    |
| 间距 P (单位: mm)            | 5.08 mm                                |      |   |    |        |    |
| 间距 P (单位: inch)          | 0.200 "                                |      |   |    |        |    |
| 导线出线方向                   | 180°                                   |      |   |    |        |    |
| 回路数                      | 8                                      |      |   |    |        |    |
| L1 (mm)                  | 35.56 mm                               |      |   |    |        |    |
| L1 (inch)                | 1.400 "                                |      |   |    |        |    |
| 层数                       | 1                                      |      |   |    |        |    |
| 插针排数                     | 1                                      |      |   |    |        |    |
| 额定横截面                    | 4 mm <sup>2</sup>                      |      |   |    |        |    |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 手指安全保护                                 |      |   |    |        |    |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)  | IP 20 已插入 / IP 10 未插入                  |      |   |    |        |    |
| 防护等级                     | IP20                                   |      |   |    |        |    |
| 通道电阻                     | ≤5 mΩ                                  |      |   |    |        |    |
| 可编码                      | 是                                      |      |   |    |        |    |
| 剥线长度                     | 7 mm                                   |      |   |    |        |    |
| 压接螺钉                     | M 2.5                                  |      |   |    |        |    |
| 直杆螺丝刀口尺寸                 | 0.6 x 3.5, PH 1, PZ 1                  |      |   |    |        |    |
| 相关标准                     | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |      |   |    |        |    |
| 插拔次数                     | 25                                     |      |   |    |        |    |
| 插拔力 / 回路, 最大             | 10 N                                   |      |   |    |        |    |
| 拉力 / 回路, 最大              | 9 N                                    |      |   |    |        |    |
| 拧紧扭矩                     | 扭矩类型                                   | 导线连接 |   |    |        |    |
|                          | 使用信息                                   | 拧紧力矩 | <table border="1"> <tr> <td>最小</td> <td>0.4 Nm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.5 Nm</td> </tr> </table> | 最小 | 0.4 Nm | 最大 |
| 最小                       | 0.4 Nm                                 |      |   |    |        |    |
| 最大                       | 0.5 Nm                                 |      |   |    |        |    |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**材料数据**

|                |          |                      |                            |
|----------------|----------|----------------------|----------------------------|
| 绝缘材料           | PBT      | 颜色编码                 | 橙色                         |
| 比色表 (相似)       | RAL 2000 | 绝缘材料组                | IIIa                       |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL) |                            |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0      | 触点材料                 | 铜合金                        |
| 插针镀层           | 镀锡       | 插头触点叠层结构             | 4...8 μm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度         | -40 °C   | 最高存放温度               | 70 °C                      |
| 最低操作温度         | -50 °C   | 最高操作温度               | 100 °C                     |
| 最小安装温度         | -25 °C   | 最大安装温度范围             | 100 °C                     |

**适用导线**

|                               |                      |         |                             |       |
|-------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------|-------|
| 压接范围, 最小                      | 0.13 mm <sup>2</sup> |         |                             |       |
| 压接范围, 最大                      | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |       |
| 导线最小压接面积 AWG                  | AWG 30               |         |                             |       |
| 导线最大压接面积 AWG                  | AWG 12               |         |                             |       |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U        | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |       |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |       |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |       |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |       |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |       |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                             |       |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                             |       |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 4 mm <sup>2</sup>    |         |                             |       |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.8 mm x 2.4 mm      |         |                             |       |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |       |
|                               |                      | 标称      | 0.5 mm <sup>2</sup>         |       |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称                          | 6 mm  |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/6</a>      |       |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称                          | 8 mm  |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>  |       |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |       |
|                               |                      | 标称      | 1 mm <sup>2</sup>           |       |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称                          | 6 mm  |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/6</a>      |       |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |       |
|                               |                      | 标称      | 1.5 mm <sup>2</sup>         |       |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称                          | 7 mm  |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/7</a>      |       |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                         |       |
|                               |                      | 标称      | 2.5 mm <sup>2</sup>         |       |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称                          | 7 mm  |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/7</a>      |       |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称                          | 10 mm |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |       |

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

**额定数据符合 CSA 标准**

|                    |       |                    |                 |
|--------------------|-------|--------------------|-----------------|
| 机构                 | CSA   | CSA 认证号            | 200039-112 1690 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V            |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 20 A            |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) | 20 A  | 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 30          |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

|               |        |        |                   |
|---------------|--------|--------|-------------------|
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 12 | 参见认证参数 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |
|---------------|--------|--------|-------------------|

**额定数据符合 UL 1059 标准**

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | UR                | UR 证书号                 | E60693 |
| 机构                     | CURUS             | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 20 A              | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 26            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 12 |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

**包装**

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 349.00 mm |
| VPE 宽度 | 138.00 mm | VPE 高度 | 30.00 mm  |

**类型测试**

|               |            |  |                        |
|---------------|------------|--|------------------------|
| 测试标识的耐久性      | 标准         | DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96           |                        |
|               | 测试         | 原产地标志, 额定电压, 额定横截面, 材料类型   |                        |
|               | 评价         | 可用   |                        |
|               | 测试         | 耐久性  |                        |
| 测试: 误用 (不可互换) | 评价         | 传递   |                        |
|               | 标准         | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                      |                        |
|               | 测试         | 电码单元旋转 180°  |                        |
|               | 评价         | 传递   |                        |
| 测试 可夹紧 截面积    | 测试         | 目视检查   |                        |
|               | 评价         | 传递   |                        |
|               | 标准         | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02 |                        |
|               | 导线类型       | 导体类型和导线截面积   | 实心 0.2 mm <sup>2</sup> |
|               |            | 导体类型和导线截面积   | 扭绞 0.2 mm <sup>2</sup> |
|               |            | 导体类型和导线截面积   | 实心 2.5 mm <sup>2</sup> |
|               |            | 导体类型和导线截面积   | 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 导体类型和导线截面积    |            | AWG 26/1   |                        |
| 导体类型和导线截面积    | AWG 26/19  |  |                        |
| 评价            | 传递         |  |                        |
| 导体损坏和意外松动测试   | 标准         | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00  |                        |
|               | 要求         | 0.2 kg   |                        |
|               | 导线类型       | 导体类型和导线截面积   | AWG 26/1               |
|               |            | 导体类型和导线截面积   | AWG 26/19              |
|               | 评价         | 传递   |                        |
|               | 要求         | 0.3 kg   |                        |
|               | 导线类型       | 导体类型和导线截面积   | 实心 0.5 mm <sup>2</sup> |
|               |            | 导体类型和导线截面积   | 扭绞 0.5 mm <sup>2</sup> |
|               | 评价         | 传递   |                        |
|               | 要求         | 0.9 kg   |                        |
| 导线类型          | 导体类型和导线截面积 | AWG 12/1   |                        |
|               | 导体类型和导线截面积 | AWG 12/19  |                        |
| 拉出测试          | 评价         | 传递   |                        |
|               | 标准         | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00  |                        |
|               | 要求         | ≥10 N  |                        |
|               | 导线类型       | 导体类型和导线截面积   | AWG 26/1               |
| 导体类型和导线截面积    |            | AWG 26/19  |                        |
| 评价            | 传递         |  |                        |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

|      |                      |
|------|----------------------|
| 要求   | ≥20 N                |
| 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5 |
|      | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5 |
| 评价   | 传递                   |
| 要求   | ≥60 N                |
| 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U4.0 |
|      | 导体类型和导线截面积 H07V-K4.0 |
|      | 导体类型和导线截面积 AWG 12/1  |
|      | 导体类型和导线截面积 AWG 12/19 |
| 评价   | 传递                   |

**额定数据符合 IEC 标准**

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 23 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 18 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 21 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 16 A                   | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4000 V                 | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 120 A |

**重要注意事项**

|            |   |
|------------|---|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。   |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

图纸

www.weidmueller.com


产品图片



Dimensional drawing



Graph



产品优势



Self-locking Immediately on plugging in

产品优势



Gentle unlocking Low mechanical stress

BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

线夹



针对频繁负载变化：接插件的“拖车耦合”。  
应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：  
只需夹在插头上即可

- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。  
用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | BLZ 5.08 ZE04 OR BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652110000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190401788              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BLZ 5.08 ZE04 BK BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652130000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190401801              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BLZ 5.08 ZE08 OR BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652050000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190401726              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BLZ 5.08 ZE08 BK BX        | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">1652070000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190401740              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sup>ü</sup>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BLZ/SL KO OR BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1573010000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |
| 类型         | BLZ/SL KO BK BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1545710000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">2749810000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |

十字螺丝刀, Phillips型



十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | SDK PH1 X 80               | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">2749410000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 4.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              |   |  |
| 数量         | 1 ST                       |   |  |

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

## BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | SDK PZ1 X 80               | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">2749440000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 14.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |   |  |
| 数量         | 1 ST                       |   |  |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

**SL 5.08HC/180F**



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SL 5.08HC/08/180F 3.2SN... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1148650000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248931767              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                           |
| 数量         | 36 ST                      |  |
| 类型         | SL 5.08HC/08/180F 3.2SN... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1147320000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248931262              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 36 ST                      |  |

**SL 5.08HC/180LF**



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SL 5.08HC/08/180LF 3.2S... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1149420000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248932467              |  |
| 数量         | 36 ST                      |  |
| 类型         | SL 5.08HC/08/180LF 3.2S... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1148090000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248931286              |  |
| 数量         | 36 ST                      |  |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

**SL 5.08HC/90F**



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL 5.08HC/08/90F 3.2SN ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1150150000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248936243              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                          |
| 数量         | 36 ST                      |   |
| 类型         | SL 5.08HC/08/90F 3.2SN ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1148810000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248107308              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 36 ST                      |   |

**SL 5.08HC/90LF**



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SL 5.08HC/08/90LF 3.2SN... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1150410000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248105861              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                       |
| 数量         | 36 ST                      |  |
| 类型         | SL 5.08HC/08/90LF 3.2SN... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1149580000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248936120              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                       |
| 数量         | 36 ST                      |  |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08/180F Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/180F 3... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1820620000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248316588              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 36 ST                      |   |

**SL-SMT 5.08/180LF Box**




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/180LF ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1776422001</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248159208              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 36 ST                      |   |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/180LF ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1838500000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248348565              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 36 ST                      |   |

**SL-SMT 5.08/270FH Box**



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/270FH ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1877500000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248468126              | 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |   |

**SL-SMT 5.08/270FH Tape**



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/270FH ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1876980000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248467631              | 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 195 ST                     |   |

**SL-SMT 5.08/270FL Box**



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/270FL ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1876910000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248467495              | 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |   |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

**SL-SMT 5.08/270FL Tape**



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/270FL ... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1877120000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248467716              | 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 300 ST                     |   |

**SL-SMT 5.08HC/90F Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/90F 3...  | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1837690000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248347506              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                         |
| 数量         | 36 ST                      |  |

**SL-SMT 5.08HC/90LF Box**



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/90LF 1... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1775292001</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248157273              | 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 36 ST                      |   |

**BLZP 5.08HC/08/180LR SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**配套联接件**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/08/90LF 3... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1780470000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248165797              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 36 ST                      |   |

**SLDV-THR 5.08/180F**



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/16/180F 1... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1828950000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248335640              | 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装               |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | SLDV-THR 5.08/16/180F 3... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1828830000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 16, |
| GTIN (EAN) | 4032248335527              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装               |
| 数量         | 20 ST                      |  |

**SLDV-THR 5.08/180FLF**



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

**通用订货数据**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/16/180FLF... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1829190000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路 |
| GTIN (EAN) | 4032248335886              | 数: 16, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装       |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 类型         | SLDV-THR 5.08/16/180FLF... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1829070000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路 |
| GTIN (EAN) | 4032248335763              | 数: 16, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装       |
| 数量         | 20 ST                      |   |