



B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



带内置横联插头，带清晰打印，在以最大的线缆横截面积连接满载流能力时，可以为电势提供不间断传输。该横联件垂直位于各排回路之间。弹片式导线联接，平直进线，间距为 3.5mm。提供法兰和释放杆。纸箱包装。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 18, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大: 1 mm ² , 盒装
订货号	1944730000
类型	B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248619665
数量	48 items
产品数据	IEC: 200 V / 10.6 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 150 V / 7 A / AWG 28 - AWG 18
包装	盒装

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E60693

尺寸和重量

深	20.6 mm	深度 (英寸)	0.811 inch
高度	15.7 mm	高度 (英寸)	0.6181 inch
宽度	38.3 mm	宽度 (英寸)	1.5079 inch
净重	4.29 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列		
联接类型	现场接线		
导线连接方式	弹片联接		
间距 P (单位: mm)	3.50 mm		
间距 P (单位: inch)	0.138 "		
导线出线方向	180°		
回路数	18		
L1 (mm)	28.00 mm		
L1 (inch)	1.102 "		
层数	1		
插针排数	2		
额定横截面	1 mm ²		
防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	手指安全保护		
防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20 已插入 / IP 10 未插入		
防护等级	IP20, 安装完毕后		
可编码	是		
剥线长度	7 mm		
直杆螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.5		
相关标准	DIN 5264		
插拔次数	25		
插拔力 / 回路, 最大	5 N		
拉力 / 回路, 最大	4 N		
拧紧扭矩	扭矩类型	螺钉法兰	
	使用信息	拧紧力矩	最小 0.15 Nm 最大 0.2 Nm

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	IIIa
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

插针镀层	镀锡	最低存放温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-30 °C
最大安装温度范围	100 °C		

适用导线

压接范围, 最小	0.08 mm ²
压接范围, 最大	1 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 28
导线最大压接面积 AWG	AWG 18
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	1 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	1 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.14 mm ²
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.34 mm ²
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.14 mm ²
最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1	0.34 mm ²

可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.14 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	HO.14/12 GR SV
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.25 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	HO.25/12 HBL

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1488444
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	7 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 28	导线最大压接面积, AWG	AWG 18
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	150 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	50 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	7 A	额定电流 (使用组 C / UL 1059)	7 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 28	导线最大压接面积, AWG	AWG 18
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	350.00 mm
VPE 宽度	142.00 mm	VPE 高度	31.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	标准	DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96
----------	----	--

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

	测试	原产地标志, 类型鉴别, 额定横截面, 材料类型
	评价	可用
	测试	耐久性
	评价	传递
测试: 误用 (不可互换)	标准	DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512-7 章节 5 / 05.94
	测试	旋转 180°, 无编码元件
	评价	传递
	测试	目视检查
	评价	传递
测试 可夹紧 截面积	标准	DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.2 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.2 mm ²
		导体类型和导线截面积 实心 1.0 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 1.0 mm ²
		导体类型和导线截面积 AWG 28/1
		导体类型和导线截面积 AWG 28/19
		导体类型和导线截面积 AWG 18/1
		导体类型和导线截面积 AWG 18/19
	评价	传递
导体损坏和意外松动测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00
	要求	0.2 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 28/1
		导体类型和导线截面积 AWG 28/19
	评价	传递
	要求	0.3 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm ²
	评价	传递
	要求	0.4 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 1.0 mm ²
		导体类型和导线截面积 扭绞 1.0 mm ²
		导体类型和导线截面积 AWG 18/1
		导体类型和导线截面积 AWG 18/19
	评价	传递
拉出测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00
	要求	≥5 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 28/1
		导体类型和导线截面积 AWG 28/19
	要求	≥20 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
		导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
	要求	≥35 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-U1
		导体类型和导线截面积 H05V-K1
		导体类型和导线截面积 AWG 18/1
		导体类型和导线截面积 AWG 18/19
	要求	≥30 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 18/1
		导体类型和导线截面积 AWG 18/19

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	10.6 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	8.2 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	9.1 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	7 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	200 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	80 V

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	2.5 kV	额定冲击电压 (过压等级 III/污染等级2)	2.5 kV
额定冲击电压 (过压等级 III/污染等级3)	1.5 kV	瞬时耐电流	3 x 1s 77 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


图纸

www.weidmueller.com


产品图片



Dimensional drawing



Graph



B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米^ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	B2L/S2L 3.50 KO BK BX	版本
订货号	1849740000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4032248378203	
数量	100 ST	
类型	B2L/S2L 3.50 KO OR BX	版本
订货号	1849730000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4032248378197	
数量	100 ST	

盖板



有效保护、优化人体工程学和封闭式设计：
从已连接导体的应力消除到视觉/接触保护和拆卸辅助：可选的改装罩执行机械、视觉和触觉功能。
两个半壳牢固地扣在一起，完全包围插头并提供以下功能：

- 扎带或集成电缆夹提供应力消除。
- 用 Dekafix 标签或粘贴条标记
- 并排安装，不损失极数或偏移间距
- 兼容：适用于带或不带法兰或固定角件的插头
- 灵活：根据尺寸，提供 1-3 个不同方向的电缆出口

魏德米^ü勒罩能够实现更高的稳定性、更好的识别效果、完全兼容性和多功能性。
结果：在任何应用中都能实现最大的可靠性和用户友好性。

通用订货数据

类型	B2L 3.50 AH18 BK BX	版本
订货号	1781620000	PCB 接插件, 附件, 盖板, 黑色, 回路数: 18
GTIN (EAN)	4032248172672	
数量	10 ST	


B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

S2L 3.50/90G




双层弯针插座有标准闭口型或螺钉法兰型（根据要求可提供侧面开口的插座）。焊针长度为 3.5 毫米，适合于波峰焊，提供盒装。可以螺钉连接在线路板上。该插座提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	S2L 3.50/18/90G 3.5SN O...	版本
订货号	1727890000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248039395	
数量	54 ST	
类型	S2L 3.50/18/90G 3.5SN B...	版本
订货号	1728050000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248039548	
数量	54 ST	

S2L 3.50/180G



直型双排插座，有闭口或法兰版本 (如有要求可提供一侧开放的版本)。插座的插针长为 3.5 mm，适用于波峰焊，盒装。可以螺钉固定于印刷电路板 (PCB)。组件上有空间供标记和编码使用。

通用订货数据

类型	S2L 3.50/18/180G 3.5SN ...	版本
订货号	1728850000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248040292	
数量	54 ST	
类型	S2L 3.50/18/180G 3.5SN ...	版本
订货号	1729010000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248040445	
数量	54 ST	

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

S2L-SMT 3.50/90G Tape




耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/90G 3.2...	版本
订货号	1807530000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248278824	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	235 ST	

S2L-SMT 3.50/180 Box



耐高温双层插座，适应所有常见焊接方法。经优化，完美满足自动装配的要求。用纸盒或卷带包装。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/180 3.5...	版本
订货号	1794750000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248231935	180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	54 ST	

S2L-SMT 3.50/90G Box



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/90G 3.2...	版本
订货号	1794270000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248231423	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	54 ST	

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

S2L-SMT 3.50/180G Box




耐高温双层插座，适应所有常见焊接方法。经优化，完美满足自动装配的要求。用纸盒或卷带包装。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/180G 3...	版本
订货号	1794590000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248231775	180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	54 ST	

S2L-SMT 3.50/90 BOX



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插座提供标记和编码空间。(按照要求可提供卷带式包装)

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/90 3.2S...	版本
订货号	1794430000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248231614	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	54 ST	

S2L-SMT 3.50/180G Tape



耐高温双层插座，适应所有常见焊接方法。经优化，完美满足自动装配的要求。用纸盒或卷带包装。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/180G 3...	版本
订货号	1807840000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248279548	180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	175 ST	


B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

S2L 3.50/90F




双层弯针插座有标准闭口型或螺钉法兰型（根据要求可提供侧面开口的插座）。焊针长度为 3.5 毫米，适合于波峰焊，提供盒装。可以螺钉连接在线路板上。该插座提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	S2L 3.50/18/90F 3.5SN O...	版本
订货号	1728530000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 90°, 焊脚
GTIN (EAN)	4032248040001	长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	48 ST	
类型	S2L 3.50/18/90F 3.5SN B...	版本
订货号	1728690000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 90°, 焊脚
GTIN (EAN)	4032248040155	长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

S2L 3.50/180F



直型双排插座，有闭口或法兰版本 (如有要求可提供一侧开放的版本)。插座的插针长为 3.5 mm，适用于波峰焊，盒装。可以螺钉固定于印刷电路板 (PCB)。组件上有空间供标记和编码使用。

通用订货数据

类型	S2L 3.50/18/180F 3.5SN ...	版本
订货号	1729490000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248040902	
数量	48 ST	
类型	S2L 3.50/18/180F 3.5SN ...	版本
订货号	1729650000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248041053	
数量	48 ST	

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

S2L-SMT 3.50/180LF Tape



耐高温双层插座，适应所有常见焊接方法。经优化，完美满足自动装配的要求。用纸盒或卷带包装。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/180LF 3...	版本
订货号	1807930000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248279630	180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	175 ST	

S2L-SMT 3.50/90LF Tape



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/90LF 3...	版本
订货号	1807620000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248279012	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	235 ST	

S2L-SMT 3.50/90LF Box



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/90LF 3...	版本
订货号	1794920000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248232376	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	

B2L 3.50/18/180FQV9 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

S2L-SMT 3.50/180LF Box



耐高温双层插座，适应所有常见焊接方法。经优化，完美满足自动装配的要求。用纸盒或卷带包装。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。

通用订货数据

类型	S2L-SMT 3.50/18/180LF 3...	版本
订货号	1795260000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248232772	180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	48 ST	