

**IE-KO-HAT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 过压阀针对过载情况提供保护。
- 圆柱头成 90° 角。
- 成角的头部件可以旋转 360°。
- 人体工程手柄能自动弹回。
- 得益于三瓣式裂片不再有刀口被废料堵住的问题。
- 液压冲床由高强度铝制成（重量减少了大约 40%）。
- 使用不锈钢板时，使用寿命大大缩短

**通用订货数据**

版本	Sheet holes
订货号	<a href="#">1966810000</a>
类型	IE-KO-HAT
GTIN (EAN)	4032248659630
数量	1 items

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	120 mm	高度 (英寸)	4.7244 inch
宽度	290 mm	宽度 (英寸)	11.4173 inch
净重	3262 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

PW6 技术数据

物品描述	液压板材冲孔
------	--------

切割工具

最大操作压力	680 bar	液压油型号	HLP32
圆孔直径为1 至 Ø 85 mm	2.0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>	圆孔直径为2 至 Ø 64 mm	3.0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>
开孔冲力	75 kN	圆孔直径为3 至 Ø 64 mm	2.5 mm F = 600 N/mm <sup>2</sup>
矩形孔达	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>	方形孔达	68 x 68 mm; 2.0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>

分类

ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ETIM 10.0	EC000156	ECLASS 14.0	21-04-51-16
ECLASS 15.0	21-04-51-16		

应用举例

