

ZQV 1.5N/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 横联件（端子），已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm |
| 订货号        | <a href="#">1985680000</a>                                              |
| 类型         | ZQV 1.5N/10 BL                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118370539                                                           |
| 数量         | 20 items                                                                |

## ZQV 1.5N/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 21.9 mm | 深度 (英寸) | 0.8622 inch |
| 高度 | 2.8 mm  | 高度 (英寸) | 0.1102 inch |
| 宽度 | 33.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.3189 inch |
| 净重 | 3.39 g  |         |             |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C        |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |      |     |   |
|------|------|-----|---|
| 固定类型 | 已插入的 | 防爆版 | 是 |
|------|------|-----|---|

## 大小

|                |         |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 3.50 mm |
|----------------|---------|

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 蓝色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 通用的

|     |    |
|-----|----|
| 回路数 | 10 |
|-----|----|

## 额定数据

|      |       |      |        |
|------|-------|------|--------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 17.5 A |
|------|-------|------|--------|

## 重要注意事项

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 产品信息 | 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |