数据信息页

# PAC-S300-SL24-AR1-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

随着场地设施变得更为复杂, 某些PLC已不能满足日益增加的 I / O 信号需求, 因此， 许多装置和厂房必须在不改变现场布线的前提下, 对现有控制器进行更新换代。 通过使用魏德米勒适配器、 预制电缆和接口产品, 您可以轻松、安全地更换 PLC系统: 您可以保持现有的现场布线, 测试新的系统， 并将安装停机时间缩至最短。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 2004630035 |
| 类型 | PAC-S300-SL24-AR1-3M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986593749 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## PAC-S300-SL24-AR1-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 净重 | 410 g | | |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，有例外 |
| RoHS 豁免（如适用/已知） | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆长度 | 3.5 m | 适用于 | 数字信号 |
| 基础材料 | PVC | 电缆 | 电缆 LiYY |
| 接口联接器 | 2 x BLC 5.08/12/180R | 最小回路数 | 20回路 |
| 电缆外径 | 8.6 - 1 mm | PLC 侧接联接器 | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm² | | |

### 电气数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大总电流 | 3 A | 耐压测试 | 1 KV/1s |
| 每路允许的最大电流 | 1 A | 额定电压 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m | 导线载流能力 | 300 pF/m |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |