数据信息页

# SAIL-M8GM8G-4S-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com






两个 I/O 从站或控制系统和 I/O 用户之间的最可靠联接可通过预制电缆实现。该系列涵盖 PROFIBUS、CANopen 和 DeviceNetTM、EtherCAT 和 Ethernet。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 总线线路, 导线, M8 / M8, 回路数: 4, 3 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
| 订货号 | 1981900300 |
| 类型 | SAIL-M8GM8G-4S-3.0U |
| GTIN (EAN) | 4032248684328 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## SAIL-M8GM8G-4S-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 114.4 g |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，有例外 |
| RoHS 豁免（如适用/已知） | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

### 电缆技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆长度 | 3 m | 护套颜色 | 黑色 |
| 适用于拖曳电缆 | 是 | 芯线横截面积 | 0.34 mm² |
| 带屏蔽 | 是 | 卤素 | 不 |
| 绝缘 | PP | 加速度 | 5 m/s² |
| 最小弯曲半径，可变 | 12倍电缆直径 | 最小弯曲半径，固定 | 5 x 电缆直径 |
| 弯曲循环 | 250，000 | 传输速率 | 100 m/s |
| 护套材料 | PUR | 电缆长度可配置 | 无 |
| 外部覆层符合 UL AWM 样式 | 20549 (80 °C / 300 V) | 线芯符合 UL AWM 样式 | 10493 (80 °C / 300 V) |
| 类型为混合电缆 | 无 | 辐照交联 | 无 |
| 防焊接火花 | 无 | 颜色编码 | 棕色, 白色, 蓝色, 黑色 |
| 抗扭强度 | 360 °/m | 静止时的温度范围 | -40...90 °C |
| 耐焊珠高温 | 无 | 移动中的温度范围 | -30...90 °C |
| 回路数 | 4 | 外径 | 5.1 mm ± 0.2 mm |

### 基本技术信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 编码 | 无 | 联接螺纹 | M8 / M8 |
| 插针镀层 | 镀金的 | LED | 不 |
| 类型 | 针式 直 - 孔式 直 | 外壳基本材料 | PUR |
| 绝缘电阻 | 108 Ω | 额定电压 | 30 V |
| 额定电流 | 4 A | 防护等级 | IP67 |
| 插拔次数 | ≥ 100 | 污染等级 | 3 |
| 跳线 | 不 | 螺纹环材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
| 外壳温度范围 | -25...+80 °C | 拧紧力矩 | M8: 0.6 Nm |

### 电气特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 108 Ω | 额定电压 | 30 V |

### 右插头

| | |
|---|---|
| 插头，右 | M8, IP67, 孔式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽 |

# 数据信息页

## SAIL-M8GM8G-4S-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 左插头

| | |
|---|---|
| 插头，左 | M8, IP67, 针式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽 |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |


**SAIL-M8GM8G-4S-3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## 图纸

### 尺寸图





Male, straight





Straight socket

### 插针分配方案




Pin

### 插针分配方案




Socket


# SAIL-M8GM8G-4S-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸

### 接线图




### 理想的工具：Screwty ® 带扭矩功能



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F