


WS 10/5 M PLUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 版本 | WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmüller, Allen-Bradley, 根据客户需求 |
| 订货号 | 2007770000 |
| 类型 | WS 10/5 M PLUS MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118393279 |
| 数量 | 120 items |

WS 10/5 M PLUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 10 mm | 高度 (英寸) | 0.3937 inch |
| 宽度 | 5 mm | 宽度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 净重 | 0.12 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

环保产品合规

| | |
|------------|-------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 0.001 kg CO ₂ eq. |

通用数据

| | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| 打印工艺 | MC-激光 | |
| 宽度 | 5 mm | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | |
| 最大工作温度 | 100 °C | |
| 最小工作温度 | -40 °C | |
| 颜色编码 | 根据客户需求 | |
| 卤素 | 不 | |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | |
| 打印颜色 | 黑色 | |
| 打印标志 | 需要 M-Print PRO 文件 | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | MultiCard |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = Terminal marker | |
| 工作温度范围 | -40...100 °C | |
| 应用/制造商 | Weidmueller, Allen-Bradley | |

连接器标记号

| | |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 5.00 mm |
|----------------|---------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

WS 10/5 M PLUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

与插图相似



图纸

