

**RCL314024W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

TERMSERIES的各个继电器

- 电磁继电器
- 不同的触点材料

通用订货数据

版本	TERMSERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
订货号	<a href="#">1984040000</a>
类型	RCL314024W
GTIN (EAN)	4050118369366
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E302101

## 尺寸和重量

深	15.7 mm	深度 (英寸)	0.6181 inch
高度	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度	12.7 mm	宽度 (英寸)	0.5 inch
净重	14 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度			

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据 UL

cURus 证书号	E302101
-----------	---------

## 控制侧

额定控制电压	24 V DC	直流额定电流	17.3 mA
额定功率	420 mW	线圈电阻	1440 Ω ± 10 %
状态显示	不		

## 负载侧

额定开关电压	250 V AC	持续电流	16 A
额定负载下的最大开关频率	0.1 Hz	浪涌电流	30 A / 4 s
最大交流开关容量 (阻性)	4000 VA	最大直流开关容量 (阻性)	384 W @ 24 V
动作延时	≤ 8 ms	断开延时	≤ 4 ms
触点类型	1 CO contact (AgNi)	最小切换功率	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

## 基本信息

测试按钮可用	否	机械开关位置指示器	无
颜色编码	白色		

## 绝缘设计

额定电压	400 V	污染等级	3
过压等级	III	电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 10 mm
控制端 - 负载端间的耐压强度	1.2kVeff / 5 s	开放式触点的介电强度	1 kVeff / 1 min
防护等级	IP20		

技术数据

详细标准及认证情况

cURus 证书号	E302101
-----------	---------

联接参数

导线连接方式	插拔联接	间距 P (单位 : mm)	5.00 mm
--------	------	----------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


图纸

接线图




插针仰视图

Graph




直流负载极限曲线 阻性负载

Graph




电气寿命

Dimensional drawing



Miscellaneous



类型编码

## RCL314024W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

### 螺钉联接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压从5 V DC至230 V UC，带有彩色标记：AC：红色，DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

### 通用订货数据

类型	TOS 24VDC EMPTY	版本	
订货号	<a href="#">1127720000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 额定控制电压: 24 V DC ±20 % , 额定开关电	
GTIN (EAN)	4032248909377	压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 螺钉联接	
数量	10 ST		

### 弹片连接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压从5 V DC至230 V UC，带有彩色标记：AC：红色，DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

### 通用订货数据

类型	TOZ 24VDC EMPTY	版本	
订货号	<a href="#">1127740000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 额定控制电压: 24 V DC ±20 % , 额定开关电	
GTIN (EAN)	4032248909421	压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 弹片联接	
数量	10 ST		

### 螺钉联接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压从5 V DC至230 V UC，带有彩色标记：AC：红色，DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

### 通用订货数据

类型	TOS 24-230VUC EMPTY	版本	
订货号	<a href="#">1127730000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 额定控制电压: 24...230 V UC ±10 % , 额定	
GTIN (EAN)	4032248909254	开关电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 螺钉联接	
数量	10 ST		


## RCL314024W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 配套联接件

#### 弹片连接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压从5 V DC至230 V UC，带有彩色标记：AC：红色，DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

#### 通用订货数据

类型	TOZ 24-230VUC EMPTY	版本	
订货号	<a href="#">1127750000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 额定控制电压: 24...230 V UC ±10 %, 额定	
GTIN (EAN)	4032248909223	开关电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 弹片联接	
数量	10 ST		

#### PUSH IN直插式联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压从5 V DC至230 V UC，带有彩色标记：AC：红色，DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

#### 通用订货数据

类型	TOP 24VDC EMPTY	版本	
订货号	<a href="#">2618740000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 额定开关电	
GTIN (EAN)	4050118670097	压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, PUSH IN	
数量	10 ST		
类型	TOP 24-230VUC EMPTY ED2	版本	
订货号	<a href="#">2663110000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 额定控制电压: 24...230 V UC ±10 %, 额定	
GTIN (EAN)	4050118697964	开关电压: 250 V AC, 持续电流: 16 A, PUSH IN	
数量	10 ST		

#### 螺钉联接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压从5 V DC至230 V UC，带有彩色标记：AC：红色，DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

### 配套联接件

#### 通用订货数据

类型	TOS 24-230VUC EMPTY ED2	版本
订货号	<a href="#">2662950000</a>	TERMSERIES, 继电器底座, 额定控制电压: 24...230 V UC ±10 %, 额定
GTIN (EAN)	4050118698121	开关电压: 250 V AC, 持续电流: 16 A, 螺钉联接
数量	10 ST	