

SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片, 与插图相似



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 孔式 直, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 0.2 m, 背板安装
订货号	2036550000
类型	SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16
GTIN (EAN)	4050118408300
数量	1 items

SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	20 g
----	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

电缆技术参数

芯线横截面积	0.75 mm ²	股线 / 电缆长度	0.2 m
颜色编码	棕色, 白色, 蓝色, 黑色, 灰色, 绿/黄	回路数	5

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	铸锌
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时	污染等级	3
外壳温度范围	-30...+90 °C		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

通用参数


回路数	5
编码	A 编码
联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的
拧紧力矩	1 Nm
芯线横截面积	0.75 mm ²
外壳基本材料	铸锌
安装方式	背板安装
额定电压	60 V
额定电流	4 A
AF 尺寸	19 mm
防护等级	IP67, 拧入时
污染等级	3
端口 1	M12
端口 2	Flying wires
股线 / 电缆长度	0.2 m
紧固螺纹	M 16 x 1.5
安装扭矩范围	2 Nm
安装扭矩	最大 2 Nm
外壳温度范围	-30...+90 °C
导线外径	-

分类


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

图纸


接线图




插针分配方案



尺寸图



尺寸图



分解图纸

