

FAD S5135 2XHE20 32IO R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

利用带有预组装电缆的 FAD S5-135 前端适配器，可以安全地从旧 S5-135 将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程系统。

- S5-135 卡由单电源供电

通用订货数据

订货号	1986050000
类型	FAD S5135 2XHE20 32IO R
GTIN (EAN)	4050118370959
数量	1 items

FAD S5135 2XHE20 32IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	36 mm	深度 (英寸)	1.4173 inch
高度	283 mm	高度 (英寸)	11.1417 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重	65 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

联接参数

现场侧连接	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-------	--

联接参数

现场侧连接	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-------	--

测量数据

工作电压	30 V AC...60 V DC	每个通道的最大电流	1 A
每字节的最大电流	2 A	总额定电流	6 A

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 50 V AC
过压等级	III	污染等级	2
隔离测试交流电压	0.35 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5135 2XHE20 32IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

