

PAC-HD62F-HD62F-V0-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
- 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。 电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 订货号        | 1988930030                            |
| 类型         | <a href="#">PAC-HD62F-HD62F-V0-3M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986594791                         |
| 数量         | 1 items                               |
| 交货状态       | 已取消                                   |

## PAC-HD62F-HD62F-V0-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 841 g |
|----|-------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                       |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|        |                      |           |                     |
|--------|----------------------|-----------|---------------------|
| 电缆长度   | 3 m                  | 适用于       | 模拟信号                |
| 基础材料   | PVC                  | 电缆        | 电缆 LiYCY            |
| 接口连接器  | SUB-D HD female 62P  | 最小回路数     | 62 回路               |
| 电缆外径   | 12.5 ± 2 mm          | PLC 侧接连接器 | SUB-D HD female 62P |
| 导线压接面积 | 0.14 mm <sup>2</sup> |           |                     |

## 电气数据

|           |            |           |                     |
|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 最大总电流     | 3 A        | 耐压测试      | 1 kV/1s             |
| 每路允许的最大电流 | 1 A        | 额定电压      | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   |
| 导线电阻      | ≤ 150 mΩ/m | 工作电压      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| 导线载流能力    | 300 pF/m   | 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m            |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |