

WDU 95N/120N GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

产品图片



用于功能接地的接地型端子可确保电气系统内的电磁兼容性。我们的产品组合包括从具有一个或多个连接点的接线端子到各种额定截面。

通用订货数据

版本	直通型接线端子, 螺钉联接, 黑/黄, 120 mm ² , 269 A, 1000 V, 联接点数量: 2
订货号	2000110000
类型	WDU 95N/120N GE/SW
GTIN (EAN)	4050118455328
数量	5 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	90 mm	深度 (英寸)	3.5433 inch
深度 (含 DIN 导轨)	91 mm	高度	91 mm
高度 (英寸)	3.5827 inch	宽度	27 mm
宽度 (英寸)	1.063 inch	净重	261.8 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	4,227 kg CO2 eq.	

额定数据IECEX/ATEX

ATEX 证书号	DEMKO14ATEX1338U	IECEX 证书号	IECEXULD14.0005U
最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	880 V	电流 (ATEX)	221 A
导线最大压接面积(ATEX)	120 mm ²	最大电压 (国际电工委员会IECEX)	880 V
电流 (IECEX)	221 A	导线最大压接面积 (IECEX)	120 mm ²
EN 60079-7 标识	Ex eb II C Gb	Ex 2014/34/EU 标签	II 2 G D

其它技术参数

安装指导	直接安装	防爆版	是
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	B13	导线最大压接面积 AWG	kcmil 250
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	20 Nm
最小拧紧力矩	12 Nm	剥线长度	27 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	2
压接范围, 最大	150 mm ²	压接范围, 最小	16 mm ²
压接螺钉	M 10	螺丝刀口尺寸	S6 (DIN 6911)
导线最小压接面积 AWG	AWG 4	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	95 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	16 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	95 mm ²

WDU 95N/120N GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	16 mm ²	最大压接面积 软导线	120 mm ²
最小多股导线接线截面积	16 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	150 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	16 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	16 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	16 mm ²	接线截面积, 多股细导线, 最小	16 mm ²

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黑/黄
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 封闭式	必须的端板	无
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	每层电位点数量	1
层, 内部桥接	无	安装导轨已装备	TS 35

通用的

导线最大压接面积 AWG	kcmil 250	安装指导	直接安装
导线最小压接面积 AWG	AWG 4	标准	IEC 60947-7-1
安装导轨已装备	TS 35		


额定数据

额定横截面	120 mm ²	额定电压	1000 V
额定直流电压	1000 V	额定电流	269 A
最大电流	290 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.12 mΩ	额定浪涌电压	8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	8.61 W	污染等级	3


分类

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

图纸



标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	